PA01 - PA02 - PA05 | Stellungsanzeiger

Festhaltesystem, Stahl

GEHÄUSE
Stahl, verzinkt

EINFASSUNG
Edelstahl AISI 303.

SICHTSCHEIBE
Glas.

SKALA
Aluminium naturfarben eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im oder gegen Uhrzeigersinn

ANZEIGE
Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

VERHÄLTNIS
Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem" (auf Seite 634).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Digital-analoge Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Spindeln in unterschiedlichsten Positionen angebracht werden.
Zur Auswahl siehe Tabelle "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (auf Seite 635).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- Nur ein Zeiger
- Sichtfenster aus Plexiglas.

ELESA Original design





Bauarten	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

Aufbau der Produktnummer

PA01	–	0002	–	D
Typen		Untersetzungsverhältnis		Skalenbeschriftung

PA01 **PA02** **PA05**



Unter-setzungsv.	Erklärung	Unter-setzungsv.	Erklärung	Unter-setzungsv.	Erklärung	Unter-setzungsv.	Erklärung
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

** Nur für PA02 und PA05 verfügbar*

Ziffern steigend bei:

im Uhrzeigersinn **D**

gegen den Uhrzeigersinn **S**

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.