Support de nivellement

Tige filetée, non réglable, acier

RoHS

VERSIONS
- Type **KS**: avec disque d'appui
- Type **KR**: avec disque antiglisse

Acier **ST**
- Classe 5.8 de résistance à la traction
- zingué, finition passivée bleu
- Écrou à six pans ISO 4035, acier zingué, passivé bleu


Patins en plastique :

Type **KS**
Technopolymère à base acétalique (POM).
blanc (couleur naturelle) RAL 9001

Type **KR**
Elastomère thermoplastique (TPE).
73 shore A ≈, noir

INFORMATIONS
Les supports de nivellement GN 339 conviennent aux applications ne nécessitant pas d'articulation entre le pied et la vis de réglage.
Ils offrent donc l'avantage de présenter une hauteur réduite.
Le patin de protection glissant et/ou anti-glisse est solidement fixé au pied.





GN 339-KS

Code	Description	d1	d2	l1	l2	l3	l4	sw	Charge statique [KN]	⚖
GN.74654	GN 339-29-M6-30-KS-ST	29	M 6	30	8	5	0.4	3	6	34
GN.74658	GN 339-29-M6-45-KS-ST	29	M 6	45	8	5	0.4	3	6	36
GN.74662	GN 339-29-M8-35-KS-ST	29	M 8	35	8	5	0.4	4	13	38
GN.74666	GN 339-29-M8-55-KS-ST	29	M 8	55	8	5	0.4	4	13	48
GN.74674	GN 339-36-M8-40-KS-ST	36	M 8	40	9	6	0.5	4	13	64
GN.74678	GN 339-36-M8-65-KS-ST	36	M 8	65	9	6	0.5	4	13	72
GN.74682	GN 339-36-M10-45-KS-ST	36	M 10	45	9	6	0.5	5	18	78
GN.74686	GN 339-36-M10-70-KS-ST	36	M 10	70	9	6	0.5	5	18	88

GN 339-KR

Code	Description	d1	d2	l1	l2	l3	l4	sw	Charge statique [KN]	⚖
GN.74652	GN 339-29-M6-30-KR-ST	29	M 6	30	8	5	0.4	3	6	30
GN.74656	GN 339-29-M6-45-KR-ST	29	M 6	45	8	5	0.4	3	6	32
GN.74660	GN 339-29-M8-35-KR-ST	29	M 8	35	8	5	0.4	4	13	37
GN.74664	GN 339-29-M8-55-KR-ST	29	M 8	55	8	5	0.4	4	13	43
GN.74672	GN 339-36-M8-40-KR-ST	36	M 8	40	9	6	0.5	4	13	56
GN.74676	GN 339-36-M8-65-KR-ST	36	M 8	65	9	6	0.5	4	13	65
GN.74680	GN 339-36-M10-45-KR-ST	36	M 10	45	9	6	0.5	5	18	60
GN.74684	GN 339-36-M10-70-KR-ST	36	M 10	70	9	6	0.5	5	18	80

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.