
EXÉCUTIONS STANDARDS

Aluminium, barre à section ovale.
Trous borgnes filetés.
Suffixes de la finition de la surface:
- **BL**: couleur naturelle.
- **EL**: anodisé, couleur naturelle.
- **RS**: revêtement en résine époxy, couleur rouge RAL 3000, finition mate.
- **SR**: revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9006, finition mate.
- **SW**: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005, finition mate.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Longueurs et couleurs autres que les exécutions standard.





GN 565-SW

Code	Description	b	d	$l_{\pm 0.25}$	a	h	t_{min}	r	⚖
GN.27092	GN 565-20-100-SW	20	M6	100	13	49	10	13	94
GN.27096	GN 565-20-112-SW	20	M6	112	13	49	10	13	64
GN.27072	GN 565-20-117-SW	20	M6	117	13	49	10	13	103
GN.27075	GN 565-20-120-SW	20	M6	120	13	49	10	13	104
GN.27102	GN 565-20-128-SW	20	M6	128	13	51	10	13	112
GN.27106	GN 565-20-160-SW	20	M6	160	13	51	10	13	131
GN.27163	GN 565-20-180-SW	20	M6	180	13	51	10	13	128
GN.27166	GN 565-20-200-SW	20	M6	200	13	51	10	13	150
GN.27169	GN 565-20-235-SW	20	M6	235	13	51	10	13	180
GN.27108	GN 565-26-112-SW	26	M8	112	17	55	12	17	170
GN.27078	GN 565-26-117-SW	26	M8	117	17	55	12	17	177
GN.27081	GN 565-26-120-SW	26	M8	120	17	55	12	17	171
GN.27084	GN 565-26-125-SW	26	M8	125	17	55	12	17	183
GN.27110	GN 565-26-128-SW	26	M8	128	17	55	12	17	186
GN.27112	GN 565-26-160-SW	26	M8	160	17	57	12	17	221
GN.27087	GN 565-26-179-SW	26	M8	179	17	57	12	17	248
GN.27116	GN 565-26-192-SW	26	M8	192	17	57	12	17	251
GN.27122	GN 565-26-300-SW	26	M8	300	17	57	12	17	356
GN.27126	GN 565-26-400-SW	26	M8	400	17	57	12	17	456
GN.27090	GN 565-26-500-SW	26	M8	500	17	57	12	17	536
GN.70106	GN 565-35-250-SW	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70113	GN 565-35-300-SW	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70120	GN 565-35-400-SW	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70127	GN 565-35-500-SW	35	M10	500	25	75	15	25	1095

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

GN 565

Code	Description	b	d	$l_{\pm 0.25}$	a	h	t_{min}	r	⚖
GN.27091	GN 565-20-100-BL	20	M6	100	13	49	10	13	92
GN.27095	GN 565-20-112-BL	20	M6	112	13	49	10	13	96
GN.27070	GN 565-20-117-BL	20	M6	117	13	49	10	13	103
GN.27073	GN 565-20-120-BL	20	M6	120	13	49	10	13	102
GN.27101	GN 565-20-128-BL	20	M6	128	13	51	10	13	109
GN.27105	GN 565-20-160-BL	20	M6	160	13	51	10	13	128
GN.27161	GN 565-20-180-BL	20	M6	180	13	51	10	13	128
GN.27164	GN 565-20-200-BL	20	M6	200	13	51	10	13	150
GN.27167	GN 565-20-235-BL	20	M6	235	13	51	10	13	169
GN.27107	GN 565-26-112-BL	26	M8	112	17	55	12	17	170
GN.27076	GN 565-26-117-BL	26	M8	117	17	55	12	17	174
GN.27079	GN 565-26-120-BL	26	M8	120	17	55	12	17	171
GN.27082	GN 565-26-125-BL	26	M8	125	17	55	12	17	180
GN.27109	GN 565-26-128-BL	26	M8	128	17	55	12	17	176
GN.27111	GN 565-26-160-BL	26	M8	160	17	57	12	17	219
GN.27085	GN 565-26-179-BL	26	M8	179	17	57	12	17	234
GN.27115	GN 565-26-192-BL	26	M8	192	17	57	12	17	247
GN.27121	GN 565-26-300-BL	26	M8	300	17	57	12	17	351
GN.27125	GN 565-26-400-BL	26	M8	400	17	57	12	17	448
GN.27088	GN 565-26-500-BL	26	M8	500	17	57	12	17	535
GN.70101	GN 565-35-250-BL	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70108	GN 565-35-300-BL	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70115	GN 565-35-400-BL	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70122	GN 565-35-500-BL	35	M10	500	25	75	15	25	1095
GN.27131	GN 565-20-100-EL	20	M6	100	13	49	10	13	91
GN.27132	GN 565-20-112-EL	20	M6	112	13	49	10	13	99
GN.27071	GN 565-20-117-EL	20	M6	117	13	49	10	13	101
GN.27074	GN 565-20-120-EL	20	M6	120	13	49	10	13	103
GN.27133	GN 565-20-128-EL	20	M6	128	13	51	10	13	112
GN.27134	GN 565-20-160-EL	20	M6	160	13	51	10	13	128
GN.27162	GN 565-20-180-EL	20	M6	180	13	51	10	13	128
GN.27165	GN 565-20-200-EL	20	M6	200	13	51	10	13	153
GN.27168	GN 565-20-235-EL	20	M6	235	13	51	10	13	170
GN.27141	GN 565-26-112-EL	26	M8	112	17	55	12	17	164
GN.27077	GN 565-26-117-EL	26	M8	117	17	55	12	17	173
GN.27080	GN 565-26-120-EL	26	M8	120	17	55	12	17	176
GN.27083	GN 565-26-125-EL	26	M8	125	17	55	12	17	180
GN.27142	GN 565-26-128-EL	26	M8	128	17	55	12	17	175
GN.27143	GN 565-26-160-EL	26	M8	160	17	57	12	17	196
GN.27086	GN 565-26-179-EL	26	M8	179	17	57	12	17	235
GN.27144	GN 565-26-192-EL	26	M8	192	17	57	12	17	248
GN.27145	GN 565-26-300-EL	26	M8	300	17	57	12	17	356
GN.27089	GN 565-26-500-EL	26	M8	500	17	57	12	17	540
GN.27146	GN 565-26-400-EL	26	M8	400	17	57	12	17	474
GN.70102	GN 565-35-250-EL	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70109	GN 565-35-300-EL	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70116	GN 565-35-400-EL	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70123	GN 565-35-500-EL	35	M10	500	25	75	15	25	1095

GN 565

Code	Description	b	d	$l_{\pm 0.25}$	a	h	t_{min}	r	⚖
GN.64681	GN 565-20-100-RS	20	M6	100	13	49	10	13	90
GN.64686	GN 565-20-112-RS	20	M6	112	13	49	10	13	97
GN.64691	GN 565-20-117-RS	20	M6	117	13	49	10	13	101
GN.64696	GN 565-20-120-RS	20	M6	120	13	49	10	13	102
GN.64701	GN 565-20-128-RS	20	M6	128	13	51	10	13	109
GN.64706	GN 565-20-160-RS	20	M6	160	13	51	10	13	128
GN.64711	GN 565-20-180-RS	20	M6	180	13	51	10	13	128
GN.64716	GN 565-20-200-RS	20	M6	200	13	51	10	13	150
GN.64721	GN 565-20-235-RS	20	M6	235	13	51	10	13	180
GN.64726	GN 565-26-112-RS	26	M8	112	17	55	12	17	166
GN.64731	GN 565-26-117-RS	26	M8	117	17	55	12	17	166
GN.64736	GN 565-26-120-RS	26	M8	120	17	55	12	17	171
GN.64741	GN 565-26-125-RS	26	M8	125	17	55	12	17	177
GN.64746	GN 565-26-128-RS	26	M8	128	17	55	12	17	180
GN.64751	GN 565-26-160-RS	26	M8	160	17	57	12	17	160
GN.64756	GN 565-26-179-RS	26	M8	179	17	57	12	17	230
GN.64761	GN 565-26-192-RS	26	M8	192	17	57	12	17	245
GN.64766	GN 565-26-300-RS	26	M8	300	17	57	12	17	347
GN.64771	GN 565-26-400-RS	26	M8	400	17	57	12	17	445
GN.64776	GN 565-26-500-RS	26	M8	500	17	57	12	17	538
GN.70103	GN 565-35-250-RS	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70110	GN 565-35-300-RS	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70117	GN 565-35-400-RS	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70124	GN 565-35-500-RS	35	M10	500	25	75	15	25	1095
GN.64683	GN 565-20-100-SR	20	M6	100	13	49	10	13	91
GN.64688	GN 565-20-112-SR	20	M6	112	13	49	10	13	97
GN.64693	GN 565-20-117-SR	20	M6	117	13	49	10	13	100
GN.64698	GN 565-20-120-SR	20	M6	120	13	49	10	13	102
GN.64703	GN 565-20-128-SR	20	M6	128	13	51	10	13	110
GN.64708	GN 565-20-160-SR	20	M6	160	13	51	10	13	128
GN.64713	GN 565-20-180-SR	20	M6	180	13	51	10	13	128
GN.64718	GN 565-20-200-SR	20	M6	200	13	51	10	13	150
GN.64723	GN 565-20-235-SR	20	M6	235	13	51	10	13	180
GN.64728	GN 565-26-112-SR	26	M8	112	17	55	12	17	170
GN.64733	GN 565-26-117-SR	26	M8	117	17	55	12	17	166
GN.64738	GN 565-26-120-SR	26	M8	120	17	55	12	17	171
GN.64743	GN 565-26-125-SR	26	M8	125	17	55	12	17	178
GN.64748	GN 565-26-128-SR	26	M8	128	17	55	12	17	183
GN.64753	GN 565-26-160-SR	26	M8	160	17	57	12	17	220
GN.64758	GN 565-26-179-SR	26	M8	179	17	57	12	17	235
GN.64763	GN 565-26-192-SR	26	M8	192	17	57	12	17	247
GN.64768	GN 565-26-300-SR	26	M8	300	17	57	12	17	340
GN.64773	GN 565-26-400-SR	26	M8	400	17	57	12	17	440
GN.64778	GN 565-26-500-SR	26	M8	500	17	57	12	17	538
GN.70105	GN 565-35-250-SR	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70112	GN 565-35-300-SR	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70119	GN 565-35-400-SR	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70126	GN 565-35-500-SR	35	M10	500	25	75	15	25	1095

Ganter Norm®

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.