Poignées étriers

Technopolymère avec inserts ergonomiques Soft-touch

SOFT · RoHS · PP · TPE · +80° -20°

MATIÈRE

Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résistance, couleur noire, finition mate, avec inserts en élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" sertis chimiquement et mécaniquement, dureté 70 Shore A, couleur orange RAL 2004 (C2), rouge RAL 3000 (C6), vert RAL 6017 (C17) et gris RAL 7024 (C24), finition mate.


EXÉCUTIONS STANDARDS

Douilles en laiton.

- **M.343-SOFT:** trous borgnes filetés pour assemblage postérieur.
- **M.343-FM-SOFT:** trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.




L [J] = P [N] • h [m]




ELESA Original design

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

M.343-SOFT



M.343-FM-SOFT



C2 RAL2004 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017 · C24 RAL7024

M.343-SOFT

Code	Description	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d_{6H}	h	p	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100

M.343-FM-SOFT

Code	Description	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d	d_1	h	h_1	h_2	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72

elesa 7/2026

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.