
RoHS UHMWPE +70° -50°


MATIÈRE
Technopolymère à base de polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMW-PE), couleur verte RAL 6032.


EXÉCUTIONS STANDARD
- **RCG-T-S :** profilé à dent de guidage unique destiné à accueillir une chaîne à rouleaux simple.
- **RCG-T-D :** profilé à double dent de guidage destiné à accueillir une chaîne à rouleaux double.
- **RCG-T-T :** profilé à triple dent de guidage pour positionner une chaîne à rouleaux triple.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Utilisé dans les convoyeurs ou les systèmes de transport, le guide permet le coulissement des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606 (DIN 8187).
Le profilé soutient, aligne et protège la chaîne pendant son mouvement, améliore les performances de coulissement en réduisant la friction et en prévenant les éventuelles oscillations.
Ils sont fournis en barres de 2 000 mm de long.



Exemples d'assemblage






RCG-T-S


Code	Description	Référence ISO	Dimensions chaîne	h	h_1	b	b_1	⚖
506221-C71	RCG-T-S-08-10-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	10	2.2	20	7.4	300
506223-C71	RCG-T-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	460
506225-C71	RCG-T-S-10-10-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	10	2.6	20	9.2	300
506227-C71	RCG-T-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	600
506229-C71	RCG-T-S-12-10-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	10	2.4	25	11.3	500
506231-C71	RCG-T-S-12-15-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	15	2.4	25	11.3	750
506233-C71	RCG-T-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	2.4	25	11.3	1000
506235-C71	RCG-T-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	40	16.5	820
506237-C71	RCG-T-S-16-20-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	20	3.5	40	16.5	1600

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



RCG-T-D

Code	Description	Référence ISO	Dimensions chaîne	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506191-C71	RCG-T-D-08-10-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	10	2.2	35	7.4	21.4	700
506193-C71	RCG-T-D-10-10-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	10	2.6	40	9.2	25.8	550
506195-C71	RCG-T-D-10-15-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	15	2.6	40	9.2	25.8	820
506197-C71	RCG-T-D-10-20-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	20	2.6	40	9.2	25.8	1600
506199-C71	RCG-T-D-12-15-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	15	2.4	45	11.3	30.8	1350
506201-C71	RCG-T-D-12-20-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	20	2.4	45	11.3	30.8	1210
506203-C71	RCG-T-D-16-15-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	15	3.5	65	16.5	48.4	1280
506205-C71	RCG-T-D-16-20-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	20	3.5	65	16.5	48.4	2600



RCG-T-T

Code	Description	Référence ISO	Dimensions chaîne	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506251-C71	RCG-T-T-12-20-2000-C71	12 B3	3/4" x 7/16"	20	2.4	60	11.3	50.22	2400

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

elesa