Assale per ruote monolitiche RE.F7-HT

Assale per ruote monolitiche RE.F7.HT

RoHS HT PTFE

MATERIALE

Boccole tecnopolimero a base politetrafluoroetilenica (PTFE) resistenti a temperature fino a 300°C.
Tubetto in acciaio INOX.
Vite e dado in acciaio.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Adatta per impieghi gravosi e prolungati nel tempo.







Codice	Descrizione	d	d1	L	s	Per ruota	⚖
453001	AXL.F7-10X40-PTFE	10	M8	40	10	RE.F7-80-RBL-HT	37
453002	AXL.F7-10X45-PTFE	10	M8	45	10	RE.F7-100-RBL-HT	40

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.