CQT.FM-CR | Chiusure a levetta con chiave

Fissaggio rapido, tecnopolimero

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, corpo cromato finitura lucida. Levetta non cromata.

GUARNIZIONE DI TENUTA
Silicone applicato direttamente sul sottotesta dello statore.

RONDELLA CON ALETTE ELASTICHE DI FISSAGGIO E VITE AUTOFILETTANTE
Acciaio INOX.

CHIAVE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

ROTAZIONE
90°.

PROTEZIONE IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529 (vedi pag. A-18).

ESECUZIONI STANDARD
- **CQT/A**: innesto a due alette per chiave.
- **CQT/T**: innesto triangolare per chiave.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO
80°C.

ATTREZZO DI SMONTAGGIO *(DA ORDINARE SEPARATAMENTE)*
Codice 421550 ATTREZZO CQT.FM in acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE
Montaggio molto veloce con spessori di lamiera compresi fra 1 e 2 mm.

DATI TECNICI
La chiusura CQT.FM-CR, oltre che per motivi estetici, è particolarmente indicata per l'applicazione in ambienti che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di completa pulizia anche con getti d'acqua o di vapore. La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio, eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della chiusura non ha subito alterazioni in presenza di: detergenti, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- Levetta di chiusura in acciaio zincato.
- Chiusure e chiavi fornibili separatamente.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
La chiusura viene inserita nel foro di montaggio del portello dal lato levetta (vedi figura) fino al fissaggio nella condizione di impiego, raggiunto allo scatto delle alette della rondella elastica.
Per accelerarne il montaggio le chiusure vengono fornite con levetta già montata.
L'utilizzo di un attrezzo di smontaggio (da ordinare separatamente) consentirà, se necessario, di smontare la chiusura dall'interno del portello.



Dima di foratura







CQT/A **CQT/T**

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24

11/2019

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.