Spie di livello olio - Direttiva ATEX

Tecnopolimero

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore giallo RAL 1021, finitura lucida.

VISIERA
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR).

GUARNIZIONE DI TENUTA
Rondella piana gomma sintetica NBR.

ESECUZIONI STANDARD
- **HGFT-EX**: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- **HGFT-SL-EX**: senza mostrina.

CONFORMITÀ DIRETTIVA ATEX
Le spie del livello olio della serie HGFT-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.
L'identificazione delle spie di livello olio HGFT-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X
II: gruppo di apparecchi/componenti idonei all'utilizzo in industria di superficie ad esclusione delle miniere.
2: categoria ATEX corrispondente a livello di protezione "elevato".
G: atmosfera esplosiva di gas o vapori infiammabili.
D: atmosfera esplosiva di polveri combustibili.
Ex: apparecchio/componente protetto contro l'innesco di atmosfere esplosive.
h: modo di protezione per apparecchi/componenti non elettrici.
X: condizioni speciali e limitazione d'uso (vedere Istruzioni d'uso).
Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d'uso sono parti integranti dell'articolo stesso.

NOTA
Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.

ACCESSORI A RICHIESTA
Ghiera di ritegno in ottone GH. (vedi pag. 1574) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.



ELESA Original design

HGFT-EX



HGFT/SL-EX





HGFT-EX

Codice	Descrizione	d1	A	B	D	d	s	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	20

HGFT-SL-EX

Codice	Descrizione	d1	A	B	D	d	s	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9

11/2024

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.