HGFT.

Spie di livello olio

Tecnopolimero

RoHS | PA | PA-T AR | +100° -30°

MATERIALE
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero o rosso, finitura lucida (HGFT/SL solo colore nero).

VISIERA
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR).

GUARNIZIONE DI TENUTA
Rondella piana gomma sintetica NBR.

ESECUZIONI STANDARD
- **HGFT.**: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- **HGFT/SL**: senza mostrina.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO
100°C a una pressione di 3 bar.

NOTA
Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.

ACCESSORI A RICHIESTA
Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. (vedi pag. 1201) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.



ELESA Original design

HGFT.



HGFT/SL





C9 RAL9005 C6 RAL3000

HGFT.

Codice	Descrizione	d1	A	B	D	d	s	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
14431	HGFT.10-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14434	HGFT.10-M16x1.5-C6	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14451	HGFT.13-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14454	HGFT.13-M20x1.5-C6	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14471	HGFT.16-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14474	HGFT.16-M26x1.5-C6	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14511	HGFT.21-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14514	HGFT.21-M33x1.5-C6	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14441	HGFT.10-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14444	HGFT.10-3/8-C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14464	HGFT.13-1/2-C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14484	HGFT.16-3/4-C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14521	HGFT.21-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14524	HGFT.21-1-C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14544	HGFT.25-1 1/4-C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	21
14561	HGFT.40-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46
14564	HGFT.40-2-C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46

HGFT/SL

Codice	Descrizione	d1	A	B	D	d	s	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
14436	HGFT.10/SL-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	5
14456	HGFT.13/SL-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14476	HGFT.16/SL-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	11
14516	HGFT.21/SL-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14446	HGFT.10/SL-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	5
14466	HGFT.13/SL-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14486	HGFT.16/SL-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14566	HGFT.40/SL-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	44