SOFT · RoHS · PP · TPE · +80° -20°

MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat, con inserti di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente e meccanicamente, durezza 70 Shore A, colore arancio RAL 2004 (C2), rosso RAL 3000 (C6), verde RAL 6017 (C17) e grigio RAL 7024 (C24), finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

Boccole in ottone.

- **M.343-SOFT:** fori ciechi filettati per montaggio posteriore.
- **M.343-FM-SOFT:** fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale per montaggio frontale.

DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



L [J] = P [N] • h [m]



ELESA Original design

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

M.343-SOFT



M.343-FM-SOFT



C2 RAL2004 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017 · C24 RAL7024

M.343-SOFT

Codice	Descrizione	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d_{6H}	h	p	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100

M.343-FM-SOFT

Codice	Descrizione	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d	d_1	h	h_1	h_2	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72

07/2026

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.