Profili guida catena tipo T

Tecnopolimero

RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIALE

Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.

ESECUZIONI STANDARD

- **RCG-T-S:** profilo a singolo dente di guida per alloggiare una catena a rulli singola.
- **RCG-T-D:** profilo con doppio dente di guida per alloggiare una catena a rulli doppia.
- **RCG-T-T:** profilo con triplo dente di guida per alloggiare una catena a rulli tripla.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Utilizzati all'interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida permette lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187).
Il profilo sostiene, allinea e protegge la catena durante il suo movimento, migliora le prestazioni di scorrimento riducendone l'attrito e prevendo possibili oscillazioni.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.



Esempio di montaggio





RCG-T-S

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	b	b_1	⚖
506221-C71	RCG-T-S-08-10-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	10	2.2	20	7.4	300
506223-C71	RCG-T-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	460
506225-C71	RCG-T-S-10-10-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	10	2.6	20	9.2	300
506227-C71	RCG-T-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	600
506229-C71	RCG-T-S-12-10-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	10	2.4	25	11.3	500
506231-C71	RCG-T-S-12-15-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	15	2.4	25	11.3	750
506233-C71	RCG-T-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	2.4	25	11.3	1000
506235-C71	RCG-T-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	40	16.5	820
506237-C71	RCG-T-S-16-20-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	20	3.5	40	16.5	1600

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



RCG-T-D

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506191-C71	RCG-T-D-08-10-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	10	2.2	35	7.4	21.4	700
506193-C71	RCG-T-D-10-10-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	10	2.6	40	9.2	25.8	550
506195-C71	RCG-T-D-10-15-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	15	2.6	40	9.2	25.8	820
506197-C71	RCG-T-D-10-20-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	20	2.6	40	9.2	25.8	1600
506199-C71	RCG-T-D-12-15-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	15	2.4	45	11.3	30.8	1350
506201-C71	RCG-T-D-12-20-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	20	2.4	45	11.3	30.8	1210
506203-C71	RCG-T-D-16-15-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	15	3.5	65	16.5	48.4	1280
506205-C71	RCG-T-D-16-20-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	20	3.5	65	16.5	48.4	2600



RCG-T-T

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506251-C71	RCG-T-T-12-20-2000-C71	12 B3	3/4" x 7/16"	20	2.4	60	11.3	50.22	2400

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.