ESECUZIONI STANDARD
- **RLT-AL-AN**: alluminio anodizzato, colore naturale.
- **RLT-AL-BL**: alluminio, colore naturale.
- **RLT-AL-AN-SL**: alluminio anodizzato, colore naturale, fori asolati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Il profilo accoglie fino a 11 elementi a rulli RLT-U o elementi a sfere RLS-U. La particolare sezione del profilo rende possibile il fissaggio a incastro degli elementi a rulli ed elementi a sfere senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio.
Il profilo garantisce una elevata resistenza alla flessione sotto carico e l'installazione delle rulliere, anche non in completo appoggio (Fig.1), senza la necessità di altri elementi portanti.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Profili con lunghezza diversa dalle esecuzioni standard (lunghezza massima 2970 mm).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Fissare il profilo alla struttura di supporto con viti di dimensione adeguata e in numero idoneo all'applicazione, praticando ove necessario nella base del profilo opportune forature.
Il profilo può essere montato in appoggio su punti discreti (Fig. 1) o in completo appoggio (Fig. 2).
Per favorire il deflusso di eventuali liquidi che possono raccogliersi all'interno del profilo (per esempio nel caso di applicazioni su macchine ed attrezzature che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di pulizia con getti di acqua), si consiglia di praticare ove necessario della base del profilo delle forature di forma e dimensioni opportune.

DATI TECNICI
Vedi: Rulliere Modulari ELEROLL (a pag. 977).



ele:roll



Fig.1



Fig.2





RLT-AL-AN
RLT-AL-BL



RLT-AL-AN-SL

RLT-AL-AN		RLT-AL-BL		RLT-AL-AN-SL			
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	L	⚖
429900-0270	RLT-AL-270-AN	429920-0270	RLT-AL-270-BL	429910-0270	RLT-AL-270-AN-SL	270	123
429900-0540	RLT-AL-540-AN	429920-0540	RLT-AL-540-BL	429910-0540	RLT-AL-540-AN-SL	540	247
429900-0810	RLT-AL-810-AN	429920-0810	RLT-AL-810-BL	429910-0810	RLT-AL-810-AN-SL	810	370
429900-1080	RLT-AL-1080-AN	429920-1080	RLT-AL-1080-BL	429910-1080	RLT-AL-1080-AN-SL	1080	495
429900-1350	RLT-AL-1350-AN	429920-1350	RLT-AL-1350-BL	429910-1350	RLT-AL-1350-AN-SL	1350	618
429900-1620	RLT-AL-1620-AN	429920-1620	RLT-AL-1620-BL	429910-1620	RLT-AL-1620-AN-SL	1620	740
429900-1890	RLT-AL-1890-AN	429920-1890	RLT-AL-1890-BL	429910-1890	RLT-AL-1890-AN-SL	1890	865
429900-2160	RLT-AL-2160-AN	429920-2160	RLT-AL-2160-BL	429910-2160	RLT-AL-2160-AN-SL	2160	990
429900-2430	RLT-AL-2430-AN	429920-2430	RLT-AL-2430-BL	429910-2430	RLT-AL-2430-AN-SL	2430	1110
429900-2700	RLT-AL-2700-AN	429920-2700	RLT-AL-2700-BL	429910-2700	RLT-AL-2700-AN-SL	2700	1235
429900-2970	RLT-AL-2970-AN	429920-2970	RLT-AL-2970-BL	429910-2970	RLT-AL-2970-AN-SL	2970	1360

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.