Tappi sfiato

con paraspruzzi, tecnopolimero

RoHS PA +100° -30°

COPERCHIO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), finitura semi-mat.
- SFP.....: colore arancio RAL 2004, con dicitura “OIL”.
- SFP.....-C9: colore nero RAL 9005, con dicitura “OIL”.
- SFP.....-C2-N: colore arancio RAL 2004, senza dicitura “OIL”.
- SFP.....-C9-N: colore nero RAL 9005, senza dicitura “OIL”.

RACCORDO FILETTATO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.

GUARNIZIONE DI TENUTA

Rondella piana in gomma sintetica NBR.

DIAFRAMMA PARASPRUZZI

Tecnopolimero.

ESECUZIONI STANDARD

- **SFP.**: senza filtro d’aria (diaframma paraspruzzi in colore nero).
- **SFP+F-FIL**: con filtro d’aria “tech-fil” in filo di acciaio zincato pressato (diaframma paraspruzzi in colore arancio).
- **SFP+F-FOAM**: con filtro d’aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ (diaframma paraspruzzi in colore grigio).
- **SFP-BA+F**: con filtro d’aria “tech-foam” in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ (diaframma paraspruzzi in colore grigio).

Attacco rapido a baionetta in lamiera di acciaio zincato lucido.
Catenella di sicurezza in acciaio cromato lucido.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO

100°C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I tappi sfiato SFP. sono muniti di un diaframma paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita dell’olio (design originale ELESA) e sono quindi particolarmente indicati per l’applicazione su serbatoi nei quali l’olio è sottoposto a forti movimenti e può essere proiettato anche verso il tappo di sfiato.

DATI TECNICI

Le portate d’aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l’ambiente esterno e l’interno del serbatoio.



ELESA Original design

Schema di funzionamento



richiamo d'aria dall'esterno

aria o vapori in uscita



olio



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



SFP.

Codice	Descrizione	D	L	d	d_2	h	⚖
54141	SFP.30-12x1.5	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161	SFP.30-14x1.5	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941	SFP.30-16x1.5	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341	SFP.40-24x1.5	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9	SFP.40-24x1.5-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361	SFP.40-26x1.5	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9	SFP.40-26x1.5-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935	SFP.30-1/4	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4	42	36.5	G 3/4	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9	57	42	G 3/4	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	42	G 1	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	44	G 1 1/2	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	59	G 2	23	17	91

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



SFP-N

Codice	Descrizione	D	L	d	d_2	h	⚖
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341-C2-N	SFP.40-24x1.5-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9-N	SFP.40-24x1.5-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361-C2-N	SFP.40-26x1.5-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9-N	SFP.40-26x1.5-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	42	G 1	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1¼-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1¼-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1½-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1½-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	59	G 2	23	17	91

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



SFP+F-FIL

Codice	Descrizione	D	L	d	d_2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351	SFP.40-24x1.5+F FIL	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371	SFP.40-26x1.5+F FIL	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	42	G 3/4	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	42	G 1	23	14	52
54421	SFP.57-1¼+F FIL	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1¼+F FIL-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521	SFP.57-1½+F FIL	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1½+F FIL-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



SFP+F-FIL-N

Codice	Descrizione	D	L	d	d_2	h	⚖
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	42	G 1	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.







SFP+F-FOAM

Codice	Descrizione	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352	SFP.40-24x1.5+F FOAM	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372	SFP.40-26x1.5+F FOAM	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	8
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	59	G 2	23	-	17	-	88

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



SFP+F-FOAM-N

Codice	Descrizione	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



SFP-BA+F

Codice	Descrizione	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	93
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	93



SFP-BA+F-N

Codice	Descrizione	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.