Steli per piedini di livellamento

Acciaio o acciaio INOX

INOX STAINLESS STEEL RoHS

ESECUZIONI STANDARD

- **SM**: stelo filettato con snodo sferico ed esagono di regolazione in acciaio zincato lucido.
- **SM-SST**: stelo filettato con snodo sferico ed esagono di regolazione in acciaio INOX AISI 304.

NOTE

Per la scelta dello stelo vedi "Tabelle delle possibili combinazioni Basi/Steli" a pag. 839.

Gli steli sono normalmente forniti in confezione di quattro pezzi compattati con film termoretraibile in modo da evitare qualsiasi dannoso movimento durante il trasporto.

Per quantità importanti sono forniti in casse di legno posizionati in modo ordinato, tale da evitare sempre qualsiasi dannoso movimento durante il trasporto.





SM.

Codice	Descrizione	d	l	l2	d2	s	⚖
301521	SM-8.5-M8x43	M8	43	13.5	8.5	10	26
301525	SM-8.5-M8x68	M8	68	13.5	8.5	10	38
301621	SM-8.5-M10x43	M10	43	13.5	8.5	10	35
301625	SM-8.5-M10x68	M10	68	13.5	8.5	10	47
301631	SM-8.5-M10x98	M10	98	13.5	8.5	10	61
301721	SM-8.5-M12x43	M12	43	13.5	8.5	12	45
301725	SM-8.5-M12x68	M12	68	13.5	8.5	12	62
301731	SM-8.5-M12x98	M12	98	13.5	8.5	12	83
302121	SM-14-M8x43	M8	43	19.5	13.9	14	30
302125	SM-14-M8x68	M8	68	19.5	13.9	14	42
302221	SM-14-M10x43	M10	43	19.5	13.9	14	39
302225	SM-14-M10x68	M10	68	19.5	13.9	14	51
302231	SM-14-M10x98	M10	98	19.5	13.9	14	65
302321	SM-14-M12x43	M12	43	19.5	13.9	14	49
302325	SM-14-M12x68	M12	68	19.5	13.9	14	66
302331	SM-14-M12x98	M12	98	19.5	13.9	14	87
302421	SM-14-M14x68	M14	68	19.5	13.9	14	88
302431	SM-14-M14x98	M14	98	19.5	13.9	14	109
302441	SM-14-M14x148	M14	148	19.5	13.9	14	192
302521	SM-14-M16x68	M16	68	19.5	13.9	16	110
302525	SM-14-M16x108	M16	108	19.5	13.9	16	162
302541	SM-14-M16x148	M16	148	19.5	13.9	16	214
302561	SM-14-M16x168	M16	168	19.5	13.9	16	240
302621	SM-24-M16x58	M16	58	37	23.9	24	176
302625	SM-24-M16x98	M16	98	37	23.9	24	227
302641	SM-24-M16x138	M16	138	37	23.9	24	277
302661	SM-24-M16x158	M16	158	37	23.9	24	304
302725	SM-24-M20x98	M20	98	37	23.9	24	297
302741	SM-24-M20x138	M20	138	37	23.9	24	376
302761	SM-24-M20x158	M20	158	37	23.9	24	415
302781	SM-24-M20x198	M20	198	37	23.9	24	498
302825	SM-24-M24x98	M24	98	37	23.9	24	395
302861	SM-24-M24x158	M24	158	37	23.9	24	567
302881	SM-24-M24x198	M24	198	37	23.9	24	685

SM-SST

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d	l	l2	d2	s	⚖
322121	SM-14-SST-M8x43	M8	43	19.5	13.9	14	31
322125	SM-14-SST-M8x68	M8	68	19.5	13.9	14	43
322221	SM-14-SST-M10x43	M10	43	19.5	13.9	14	40
322225	SM-14-SST-M10x68	M10	68	19.5	13.9	14	53
322231	SM-14-SST-M10x98	M10	98	19.5	13.9	14	67
322321	SM-14-SST-M12x43	M12	43	19.5	13.9	14	50
322325	SM-14-SST-M12x68	M12	68	19.5	13.9	14	68
322331	SM-14-SST-M12x98	M12	98	19.5	13.9	14	90
322421	SM-14-SST-M14x68	M14	68	19.5	13.9	14	91
322431	SM-14-SST-M14x98	M14	98	19.5	13.9	14	112
322441	SM-14-SST-M14x148	M14	148	19.5	13.9	14	195
322521	SM-14-SST-M16x68	M16	68	19.5	13.9	16	113
322525	SM-14-SST-M16x108	M16	108	19.5	13.9	16	167
322541	SM-14-SST-M16x148	M16	148	19.5	13.9	16	220
322561	SM-14-SST-M16x168	M16	168	19.5	13.9	16	247
322621	SM-24-SST-M16x58	M16	58	37	23.9	24	181
322625	SM-24-SST-M16x98	M16	98	37	23.9	24	234
322641	SM-24-SST-M16x138	M16	138	37	23.9	24	285
322661	SM-24-SST-M16x158	M16	158	37	23.9	24	313
322725	SM-24-SST-M20x98	M20	98	37	23.9	24	306
322741	SM-24-SST-M20x138	M20	138	37	23.9	24	387
322761	SM-24-SST-M20x158	M20	158	37	23.9	24	427
322781	SM-24-SST-M20x198	M20	198	37	23.9	24	513
322825	SM-24-SST-M24x98	M24	98	37	23.9	24	407
322861	SM-24-SST-M24x158	M24	158	37	23.9	24	584
322881	SM-24-SST-M24x198	M24	198	37	23.9	24	706

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.