



1

PROFILATO

Acciaio zincato.



2

SUPPORTO PERNI

Tecnopolimero a base acetica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.



3

PERNI

Acciaio INOX AISI 304.



4

RULLINI

Sagomati con zona di contatto cilindrica, in tecnopolimero a resina acetica, colore bianco.



5

ESECUZIONI STANDARD

- **GLD-1-AZ:** una fila di rullini.
- **GLD-2-AZ:** due file di rullini.
- **GLD-3-AZ:** tre file di rullini.
- **GLD-4-AZ:** quattro file di rullini.



6

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le guide laterali GLD-AZ sono delle strutture autoportanti particolarmente solide, adatte per la movimentazione di prodotti di peso e dimensioni rilevanti (es. pallet).

I rullini sagomati risultano essere particolarmente adatti per la guida di prodotti in vetro, poichè in caso di rotture accidentali ne facilitano l'espulsione dei detriti.



7

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Guide laterali a rullini con profilato in acciaio zincato, in lunghezza 3129 mm.



8

ACCESSORI A RICHIESTA

- MPG-R-AZ: morsetto porta guide.
- MPG-P: perno di fissaggio (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: supporti porta guida per posizionamento lineare.
- SPR: supporti porta guida per posizionamento lineare e angolare.
- SPR.V: supporti porta guida per posizionamento lineare e angolare.



9



10



11



12



13



14



15



16







17




18




19


GLD-1-AZ**GLD-2-AZ****GLD-3-AZ****GLD-4-AZ**




GLD-1-AZ




GLD-2-AZ



GLD-3-AZ



GLD-4-AZ



GLD-1-AZ

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419301	GLD-1-AZ-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-AZ-1	2660
419303	GLD-1-AZ-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-AZ-1	5320

GLD-2-AZ

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419311	GLD-2-AZ-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-AZ-2	3940
419313	GLD-2-AZ-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-AZ-2	7880

GLD-3-AZ

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419321	GLD-3-AZ-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-AZ-3	5188
419323	GLD-3-AZ-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-AZ-3	10376

GLD-4-AZ

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419331	GLD-4-AZ-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-AZ-4	6420
419333	GLD-4-AZ-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-AZ-4	12840