GN 425.1 | Böjda handtag

Stål

RoHS


MATERIAL
Förkromad stål. Stång med runt tvärsnitt.

STANDARDUTFÖRANDE
Gängade ej genomgående hål.

BRICKOR
Förzinkat stål.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN
Olika längder.





Kod	Benämning	d1	l	d2	d3	h1	h2	r	tmin	⚖
GN.26701	GN 425.1-10-88-CR	10	88±0.25	M5	15	47	35	12	12	113
GN.26705	GN 425.1-10-100-CR	10	100±0.25	M5	15	47	35	12	12	120
GN.26711	GN 425.1-10-120-CR	10	120±0.25	M5	15	47	35	12	12	132

Ganter Norm®
Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
elesa®