Stjärnvred Hygienic Design

Rostfritt stål AISI 316L

MATERIAL

AISI 316L rostfritt stål.

PACKNINGSRING

- **H**: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- **E**: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- **F**: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 5435-MT-H**: sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- **GN 5435-MT-E**: sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- **GN 5435-MT-F**: sandblästrad matt yta, packningsring FKM.
- **GN 5435-PL-H**: spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring H-NBR.
- **GN 5435-PL-E**: spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring EPDM.
- **GN 5435-PL-F**: högglanspolerad yta (RA <0,8µ), packningsring FKM.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Stjärnvred GN 5435 är avsedda att användas i miljöer med höga hygienkrav.
Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.
Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.
Se Tekniska data Hygienic Design (på sidan).





GN 5435-MT-H

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23301	GN 5435-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23311	GN 5435-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23321	GN 5435-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23331	GN 5435-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-MT-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23302	GN 5435-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23312	GN 5435-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23322	GN 5435-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23332	GN 5435-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-MT-F

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23341	GN 5435-40-M6-MT-F	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23343	GN 5435-40-M8-MT-F	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23351	GN 5435-50-M8-MT-F	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23353	GN 5435-50-M10-MT-F	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

9/2025

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



INOX STAINLESS STEEL

GN 5435-PL-H

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23306	GN 5435-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23316	GN 5435-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23326	GN 5435-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23336	GN 5435-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23307	GN 5435-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23317	GN 5435-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23327	GN 5435-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23337	GN 5435-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL-F

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23342	GN 5435-40-M6-PL-F	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23344	GN 5435-40-M8-PL-F	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23352	GN 5435-50-M8-PL-F	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23354	GN 5435-50-M10-PL-F	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

Ganter Norm®

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

elesa®