Trearmat vred

AISI 316L rostfritt stål, Hygienic Design

MATERIAL

AISI 316L rostfritt stål.

PACKNINGSRING

- **H**: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- **E**: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- **F**: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.

STANDARDUTFÖRANDE

Gängat hål.

- **GN 5445-MT-H**: sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- **GN 5445-MT-E**: sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- **GN 5445-MT-F**: sandblästrad matt yta, packningsring FKM.
- **GN 5445-PL-H**: spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring H-NBR.
- **GN 5445-PL-E**: spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring EPDM.
- **GN 5445-PL-F**: högglanspolerad yta (RA <0,8µ), packningsring FKM.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

5445 räfflat vred är avsedda att användas i miljöer där hög hygien krävs. Specialpackningsringen tätar gången från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.
Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.
Se Tekniska data Hygienic Design (på sidan).





GN 5445-MT-H

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23401	GN 5445-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23411	GN 5445-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23421	GN 5445-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23431	GN 5445-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-MT-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23402	GN 5445-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23412	GN 5445-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23422	GN 5445-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23432	GN 5445-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-MT-F

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23403	GN 5445-40-M6-MT-F	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23413	GN 5445-40-M8-MT-F	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23423	GN 5445-50-M8-MT-F	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23433	GN 5445-50-M10-MT-F	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

9/2025

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



INOX STAINLESS STEEL

GN 5445-PL-H

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23406	GN 5445-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23416	GN 5445-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23426	GN 5445-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23436	GN 5445-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23407	GN 5445-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23417	GN 5445-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23427	GN 5445-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23437	GN 5445-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL-F

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23408	GN 5445-40-M6-PL-F	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23418	GN 5445-40-M8-PL-F	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23428	GN 5445-50-M8-PL-F	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23438	GN 5445-50-M10-PL-F	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Ganter Norm®

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

elesa®