GN 565.2 - GN 565.7 | Vinklat bygelhandtag

Aluminium eller rostfritt stål

STANDARDUTFÖRANDE

Aluminiumrör med ovalt tvärsnitt:
- **GN 565.2-A**: gängade ej genomgående hål.
- **GN 565.2-B**: genomgående hål för frontmontering med hjälp av skruvar, muttrar och brickor ingår i leveransen.

Index för ytfinish:
- **BL**: naturligt aluminium.
- **SW**: epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta.
- **EL**: anodiserat aluminium, naturlig färg, matt yta.


Rör i AISI 304 rostfritt stål, sandblästrad matt yta:
- **GN 565.7**: gängade ej genomgående hål.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN


Olika längder och färger.



GN 565.2-A
GN 565.7



GN 565.2-B



GN 565.2-A

Kod	Benämning	b1	d	l±0.25	b2	a	h1	h2	h3	h4 +1	r	tmin	⚖
GN.27297	GN 565.2-20-112-A-BL	20	M6	112	24	13	32	48	50	13.5	13	10	99
GN.27298	GN 565.2-20-112-A-SW	20	M6	112	24	13	32	48	50	13.5	13	10	100
GN.27299	GN 565.2-20-112-A-EL	20	M6	112	24	13	32	48	50	13.5	13	10	99
GN.27301	GN 565.2-20-128-A-BL	20	M6	128	24	13	32	48	50	13.5	13	10	110
GN.27302	GN 565.2-20-128-A-SW	20	M6	128	24	13	32	48	50	13.5	13	10	113
GN.27303	GN 565.2-20-128-A-EL	20	M6	128	24	13	32	48	50	13.5	13	10	110
GN.27305	GN 565.2-26-128-A-BL	26	M8	128	32	17	34	54	57	18	17	12	190
GN.27306	GN 565.2-26-128-A-SW	26	M8	128	32	17	34	54	57	18	17	12	192
GN.27307	GN 565.2-26-128-A-EL	26	M8	128	32	17	34	54	57	18	17	12	190
GN.27311	GN 565.2-26-160-A-BL	26	M8	160	32	17	34	54	57	18	17	12	222
GN.27312	GN 565.2-26-160-A-SW	26	M8	160	32	17	34	54	57	18	17	12	225
GN.27313	GN 565.2-26-160-A-EL	26	M8	160	32	17	34	54	57	18	17	12	222

GN 565.7

Kod	Benämning	b1	d	l±0.25	b2	a	h1	h2	h3	h4 +1	r	tmin	⚖
GN.27461	GN 565.7-20-112-A-MT	20	M6	112	24	13	32	48	50	13.5	13	10	308
GN.27462	GN 565.7-20-128-A-MT	20	M6	128	24	13	32	48	50	13.5	13	10	398
GN.27466	GN 565.7-26-128-A-MT	26	M8	128	32	17	34	54	57	18	17	12	569
GN.27467	GN 565.7-26-160-A-MT	26	M8	160	32	17	34	54	57	18	17	12	657

GN 565.2-B

Kod	Benämning	b1	l±0.25	b2	a	h1	h2	h3	h5	r	⚖
GN.27321	GN 565.2-26-128-B-BL	26	128	32	17	34	54	57	13+1	17	110
GN.27323	GN 565.2-26-128-B-SW	26	128	32	17	34	54	57	13+1	17	113
GN.27322	GN 565.2-26-128-B-EL	26	128	32	17	34	54	57	13+1	17	110
GN.27326	GN 565.2-26-160-B-BL	26	160	32	17	34	54	57	13+1	17	222
GN.27328	GN 565.2-26-160-B-SW	26	160	32	17	34	54	57	13+1	17	225
GN.27327	GN 565.2-26-160-B-EL	26	160	32	17	34	54	57	13+1	17	222

elesa 5/2022

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

Ganter Norm