

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

COMPONENTI KIT

- Un tubo modulare FHT composto da 20 segmenti in tecnopolimero a base acetaleica (POM), colore blu.
- Due raccordi filettati FHJ in tecnopolimero a base acetaleica (POM), colore arancio.
- Quattro ugelli FHN in tecnopolimero a base acetaleica (POM), colore arancio.

CARATTERISTICHE

La struttura modulare, realizzata mediante assemblaggio a scatto dei singoli segmenti (Fig.1), permette di regolare e orientare il getto lubrificante con la massima flessibilità, mantenendo stabilità in esercizio anche in presenza di vibrazioni.

La lunghezza del tubo può essere adattata alla specifica applicazione aggiungendo o rimuovendo il numero opportuno di segmenti tramite montaggio a scatto.

Si consiglia l'impiego di nastro in PTFE sulla filettatura dei raccordi per favorire la tenuta.

L'assemblaggio è realizzato senza l'impiego di guarnizioni, il sistema non è quindi da considerarsi a tenuta stagna.

I singoli componenti del kit sono venduti anche separatamente (vedi tabella dei componenti).

Pressione max in ingresso: 4 bar.

Vedi Sistemi modulari per la lubrificazione (a pag. -).

COMPATIBILITÀ CHIMICA

Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.

Per l'uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elessa.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Tubi, raccordi ed ugelli in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
- Kit con tubi di diametro 3/4".

ACCESSORI A RICHIESTA

Pinze per il montaggio dei componenti.




Fig.1




Componenti kit


Codice	Descrizione	Componenti	Qtà
471201	FHT.1/4	Tubo modulare	1
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	Raccordo filettato	1
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	Raccordo filettato	1
471101	FHN.1/4-B-1	Ugello	1
471106	FHN.1/4-B-3	Ugello	1
471111	FHN.1/4-B-5	Ugello	1
471116	FHN.1/4-P25	Ugello	1




FHJ.1/4-1/8-NPT




FHJ.1/4-1/4-NPT




FHN.1/4-B-1




FHN.1/4-B-3



FHN.1/4-B-5



FHN.1/4-P25



Codice	Descrizione	⚖️
471001	FH.1/4	55

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Accessori per oleodinamica