Kultryckskruvar

Kulformig ände och insexurtag, SUPER-teknopolymer

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Skruvarna GST-SB kan tillsammans med GN 631 tryckplattor användas för att skapa olika låssystem.
Tack vare skallen med insexurtag går det snabbt att skruva dit och skruva loss produkten.
Diameter “d1” på kulan är mindre än diametern “d” på skruven vilket gör det möjligt att skruva från den sfäriska sidan.
Skruvarna GST-SB erbjuder dessutom:

- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättvikt: lämplig för användningar där det krävs låg vikt.



Exempel på applikation





Komplettera med färg index: {317901-C9} {GST-M6x30-SB-C9}

C9 RAL9005 C33 RAL7040

GST-SB

Kod	Benämning	d	d_1	l	l_1	l_2	s	⚖
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4.5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4.5	40	5	6	2	2
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4.5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6.5	8	3	3
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6.5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6.5	8	3	4
317983-*	GST-M10x50-SB-*	M10	7.8	50	8.5	6	4	5
317985-*	GST-M10x63-SB-*	M10	7.8	63	8.5	6	4	6
317987-*	GST-M10x80-SB-*	M10	7.8	80	8.5	6	4	8

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.