Kultryckskruvar med tryckplatta

Tryckplatta i teknopolymer, skruv i SUPER-teknopolymer

MATERIAL

Skruv i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.
Tryckplatta av acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart eller grå färg, matt yta, ej monterad vid leverans.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Skruvarna GST-SV är avsedda för användning på oregelbundna eller icke-parallella ytor tack vare tryckplattan, som gör det möjligt att klämma fast utan att överföra rotation till den yta som ska klämmas fast och som skyddar den mot repor.
Tack vare skallen med insexurtag går det snabbt att skruva dit och skruva loss produkten.
Diameter “d1” på kulan är mindre än diametern “d” på skruven vilket gör det möjligt att skruva från den sfäriska sidan.
Skruvarna GST-SV erbjuder dessutom:

- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättvikt: lämplig för användningar där det krävs låg vikt.



Exempel på applikation



Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



Komplettera med färg index: {317921-C9} {GST-M6x30-SV15-C9}

C9 RAL9005 **C33** RAL7040

GST-SV

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	l	l_1	l_2	s	Max. statisk belastning [N]	⚖
317921-*	GST-M6x30-SV15-*	M6	4.5	15	33.5	7.5	6	2	900	2
317923-*	GST-M6x40-SV15-*	M6	4.5	15	43.5	7.5	6	2	900	3
317925-*	GST-M6x50-SV15-*	M6	4.5	15	53.5	7.5	6	2	900	3
317927-*	GST-M6x30-SV18-*	M6	4.5	18	35	9	6	2	900	3
317928-*	GST-M6x40-SV18-*	M6	4.5	18	45	9	6	2	900	3
317929-*	GST-M6x50-SV18-*	M6	4.5	18	55	9	6	2	900	4
317937-*	GST-M6x30-SV21-*	M6	4.5	21	36	10	6	2	900	4
317938-*	GST-M6x40-SV21-*	M6	4.5	21	46	10	6	2	900	4
317939-*	GST-M6x50-SV21-*	M6	4.5	21	56	10	6	2	900	5
317931-*	GST-M8x40-SV18-*	M8	6	18	44	9	8	3	1800	4
317933-*	GST-M8x50-SV18-*	M8	6	18	54	9	8	3	1800	5
317935-*	GST-M8x63-SV18-*	M8	6	18	67	9	8	3	1800	6
317941-*	GST-M8x40-SV21-*	M8	6	21	45	10	8	3	1800	6
317943-*	GST-M8x50-SV21-*	M8	6	21	55	10	8	3	1800	6
317945-*	GST-M8x63-SV21-*	M8	6	21	68	10	8	3	1800	7
317951-*	GST-M8x40-SV25-*	M8	6	25	45.5	10.5	8	3	1800	6
317953-*	GST-M8x50-SV25-*	M8	6	25	55.5	10.5	8	3	1800	7
317955-*	GST-M8x63-SV25-*	M8	6	25	68.5	10.5	8	3	1800	8
317961-*	GST-M8x40-SV32-*	M8	6	32	46	11	8	3	1800	8
317963-*	GST-M8x50-SV32-*	M8	6	32	56	11	8	3	1800	9
317965-*	GST-M8x63-SV32-*	M8	6	32	69	11	8	3	1800	9
317971-*	GST-M8x40-SV40-*	M8	6	40	48	13	8	3	1800	13
317973-*	GST-M8x50-SV40-*	M8	6	40	58	13	8	3	1800	13
317975-*	GST-M8x63-SV40-*	M8	6	40	71	13	8	3	1800	14
317993-*	GST-M10x50-SV21-*	M10	7.8	21	55	10	6	4	1800	9
317995-*	GST-M10x63-SV21-*	M10	7.8	21	63	10	6	4	1800	10
317997-*	GST-M10x80-SV21-*	M10	7.8	21	85	10	6	4	1800	11
318003-*	GST-M10x50-SV25-*	M10	7.8	25	55.5	10.5	6	4	1800	9
318005-*	GST-M10x63-SV25-*	M10	7.8	25	68.5	10.5	6	4	1800	12
318007-*	GST-M10x80-SV25-*	M10	7.8	25	85.5	10.5	6	4	1800	13
318013-*	GST-M10x50-SV32-*	M10	7.8	32	56	11	6	4	1800	12
318015-*	GST-M10x63-SV32-*	M10	7.8	32	69	11	6	4	1800	13
318017-*	GST-M10x80-SV32-*	M10	7.8	32	86	11	6	4	1800	14
318023-*	GST-M10x50-SV40-*	M10	7.8	40	58	13	6	4	1800	15
318025-*	GST-M10x63-SV40-*	M10	7.8	40	71	13	6	4	1800	16
318027-*	GST-M10x80-SV40-*	M10	7.8	40	88	13	6	4	1800	17

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.