Synglas

Teknopolymer

RoHS PA PA-T AR +100° -30°

MATERIAL
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart eller röd färg, blank yta (HGFT/SL endast svart färg).

FÖNSTER
Transparent polyamidbaserad (PA-T/AR) teknopolymer.

PACKNINGSRING
NBR syntetgummi.

STANDARDUTFÖRANDE
- **HGFT.**: med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
- **HGFT/SL**: utan stjärnformad kontrastskärm.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR
100°C vid 3 bars tryck.

NOT
För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN
Mässingsmutter typ GH. (se sidan 1201) för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.



ELESA Original design

HGFT.



HGFT/SL





C9 RAL9005
C6 RAL3000

HGFT.

Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
14431	HGFT.10-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14434	HGFT.10-M16x1.5-C6	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14451	HGFT.13-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14454	HGFT.13-M20x1.5-C6	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14471	HGFT.16-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14474	HGFT.16-M26x1.5-C6	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14511	HGFT.21-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14514	HGFT.21-M33x1.5-C6	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14441	HGFT.10-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14444	HGFT.10-3/8-C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14464	HGFT.13-1/2-C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14484	HGFT.16-3/4-C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14521	HGFT.21-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14524	HGFT.21-1-C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14544	HGFT.25-1 1/4-C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	21
14561	HGFT.40-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46
14564	HGFT.40-2-C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	46

HGFT/SL

Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
14436	HGFT.10/SL-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	5
14456	HGFT.13/SL-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14476	HGFT.16/SL-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	11
14516	HGFT.21/SL-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14446	HGFT.10/SL-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	5
14466	HGFT.13/SL-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14486	HGFT.16/SL-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14566	HGFT.40/SL-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	44

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.