M.343-SOFT | Bygelhandtag

Teknopolymer med ergonomiska inlägg i Soft-touch

SOFT · RoHS · PP · TPE · +80° -20°

MATERIAL

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, hög tålighet, svart färg, matt yta, med kemiskt och mekaniskt fogade inlägg i "soft-touch" av termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 70 Shore A, orange färg RAL 2004 (C2), röd RAL 3000 (C6), grön RAL 6017 (C17) och grå RAL 7024 (C24), matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning.

- **M.343-SOFT:** gängat hål med bakmontering.
- **M.343-FM-SOFT:** genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



L [J] = P [N] • h [m]



ELESA Original design

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026



C2 RAL2004 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017 · C24 RAL7024

M.343-SOFT

Kod	Benämning	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d_{6H}	h	p	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100

M.343-FM-SOFT

Kod	Benämning	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d	d_1	h	h_1	h_2	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.