



STANDARDUTFÖRANDE

- **BEL-PH-ANB-1:** anodiserat aluminiumhölje svart färg. Glasfönster utan kontrastring.
- **BEL-PH-TP-1:** teknopolymer hölje vit färg. Transparent teknopolymerfönster, utan kontrastring.
- **BEL-PH-TP-2:** teknopolymer hölje vit färg. Transparent teknopolymer fönster, med kontrastring.

KONTRASTVÄTSKAN

- **K:** färglös
- **G:** transparent grön

KÄNSLIGHET I NIVÅ BUBBLAN


10: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 10 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
40: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 40 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
Se tekniska data nivå bubblor (på sidan 780).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


BEL-PH nivå bubblor används för att styra den horisontella placeringen av jigger, maskiner, apparater, utrustning och instrument.
Nivå bubblorna är inte i linje, det vill säga, det finns ingen hänvisning till den yttre ytan av nivåbubblan.
Det vertikala läget måste säkerställas genom att rikta in plattan eller höljet på vilken detaljen är monterat.
Den svarta färgen på utförandet (BEL-PH-ANB) skapar en reflektion på bubbelkonturen som väsentligt förbättrar läsbarheten . BEL-PH-TP utförande finns också med kontrastring inuti huset (BEL-PH-TP-2) för att skapa samma effekt.
Som ett alternativ, kan kontrasten också förbättras genom en mörk yta inne i monteringshålet.




BEL-PH-ANB



BEL-PH-TP



Kontrastring



BEL-PH-ANB-1

Kod	Benämning	D	L	⚖
156301	BEL-PH-ANB-10-K-10-1	10	6.9	1
156303	BEL-PH-ANB-12-K-10-1	12	6.4	2
156305	BEL-PH-ANB-14-K-10-1	14	6.2	2
156307	BEL-PH-ANB-15-K-10-1	15	7.4	3
156309	BEL-PH-ANB-18-K-10-1	18	7.3	4

BEL-PH-TP-1

Kod	Benämning	D	L	⚖
156323	BEL-PH-TP-10-K-40-1	10	6	1
156335	BEL-PH-TP-12-K-40-1	12	7	2
156345	BEL-PH-TP-14-K-40-1	14	8	2
156355	BEL-PH-TP-15-K-40-1	15	8	3
156365	BEL-PH-TP-18-K-40-1	18	9	4
156321	BEL-PH-TP-10-G-40-1	10	6	1
156331	BEL-PH-TP-12-G-40-1	12	7	2
156341	BEL-PH-TP-14-G-40-1	14	8	2
156351	BEL-PH-TP-15-G-40-1	15	8	2
156361	BEL-PH-TP-18-G-40-1	18	9	4

BEL-PH-TP-2

Kod	Benämning	D	L	⚖
156337	BEL-PH-TP-12-K-40-2	12	7	2
156347	BEL-PH-TP-14-K-40-2	14	8	2
156357	BEL-PH-TP-15-K-40-2	15	8	3
156367	BEL-PH-TP-18-K-40-2	18	9	4
156333	BEL-PH-TP-12-G-40-2	12	7	2
156343	BEL-PH-TP-14-G-40-2	14	8	2
156353	BEL-PH-TP-15-G-40-2	15	8	3
156363	BEL-PH-TP-18-G-40-2	18	9	4