



1

PROFIL

AlSi 304 rostfritt stål.



2

STÖDSTIFT

Glasfiberförstärkt acetalbaserad (PA) teknopolymer, svart färg



3

STIFT

AlSi 304 rostfritt stål.



4

RULLAR

Formade med cylindrisk kontaktyta, i acetalteknopolymer, vit färg



5

STANDARDUTFÖRANDE

- **GLD-1-SST:** en rad av rullar
- **GLD-2-SST:** två rader av rullar
- **GLD-3-SST:** tre rader av rullar
- **GLD-4-SST:** fyra rader av rullar



6

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GLD-SST styrskenor är särskilt stabila självbärande strukturer, som lämpar sig för hantering av produkter som väger mycket eller är stora (t.ex. pallar).

De formade rullarna lämpar sig speciellt som styrskenor för glas, eftersom de i händelse av oavsiktliga skador underlättar utdrivningen av skräp.



7

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Sidorullstyrningar med förzinkad stålprofil, längd 3 129 mm.



8

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- MPG-R-SST: beslag för styrskenor
- MPG-P: fästapp (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: beslag för styrskena för linjär positionering
- SPR: beslag för styrskena för linjär- och hörnpositionering.
- SPR.V: beslag för styrskena för linjär- och hörnpositionering.



9

10



11



12



13



14



15



16







17




18




19


GLD-1-SST**GLD-2-SST****GLD-3-SST****GLD-4-SST**




GLD-1-SST




GLD-2-SST



GLD-3-SST



GLD-4-SST



GLD-1-SST

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖️
419302	GLD-1-SST-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	2686
419304	GLD-1-SST-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	5373

GLD-2-SST

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖️
419312	GLD-2-SST-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	3979
419314	GLD-2-SST-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	7958

GLD-3-SST

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖️
419322	GLD-3-SST-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	5238
419324	GLD-3-SST-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	10479

GLD-4-SST

Kod	Benämning	L	B	l1	l2	l3	Monteringsfästen	⚖️
419332	GLD-4-SST-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	4484
419334	GLD-4-SST-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	12968

