Rullkedjestyrning typ T

Teknopolymer

RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIAL

Teknopolymer baserad på polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMW-PE), RAL 6032 grön.

STANDARDUTFÖRANDE

- **RCG-T-S:** Profil med en enda styrtand för att rymma en enda rullkedja.
- **RCG-T-D:** Profil med dubbel styrtand för att rymma en dubbel rullkedja
- **RCG-T-T:** Profil med trippel styrtand för att rymma en trippelrullkedja

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Styrningen används i transportband eller transportsystem och möjliggör glidning av rullkedjor som uppfyller standarden ISO 606 (DIN 8187).
Styrningen stöder, håller kedjan inriktad och skyddar den under rörelse, vilket förbättrar glidförmågan genom att minska friktion och förhindra eventuell svängning.
De levereras i 2 000 mm långa stänger.



Exempel på applikation





RCG-T-S

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	b	b_1	⚖
506221-C71	RCG-T-S-08-10-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	10	2.2	20	7.4	300
506223-C71	RCG-T-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	460
506225-C71	RCG-T-S-10-10-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	10	2.6	20	9.2	300
506227-C71	RCG-T-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	600
506229-C71	RCG-T-S-12-10-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	10	2.4	25	11.3	500
506231-C71	RCG-T-S-12-15-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	15	2.4	25	11.3	750
506233-C71	RCG-T-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	2.4	25	11.3	1000
506235-C71	RCG-T-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	40	16.5	820
506237-C71	RCG-T-S-16-20-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	20	3.5	40	16.5	1600

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



RCG-T-D

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506191-C71	RCG-T-D-08-10-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	10	2.2	35	7.4	21.4	700
506193-C71	RCG-T-D-10-10-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	10	2.6	40	9.2	25.8	550
506195-C71	RCG-T-D-10-15-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	15	2.6	40	9.2	25.8	820
506197-C71	RCG-T-D-10-20-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	20	2.6	40	9.2	25.8	1600
506199-C71	RCG-T-D-12-15-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	15	2.4	45	11.3	30.8	1350
506201-C71	RCG-T-D-12-20-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	20	2.4	45	11.3	30.8	1210
506203-C71	RCG-T-D-16-15-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	15	3.5	65	16.5	48.4	1280
506205-C71	RCG-T-D-16-20-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	20	3.5	65	16.5	48.4	2600



RCG-T-T

Kod	Benämning	ISO-referens	Kedjedimensioner	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506251-C71	RCG-T-T-12-20-2000-C71	12 B3	3/4" x 7/16"	20	2.4	60	11.3	50.22	2400

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.