RoHS

STANDARDUTFÖRANDE
- **RLT-AL-AN**: anodiserat aluminium, naturlig färg.
- **RLT-AL-BL**: aluminium, naturlig färg.
- **RLT-AL-AN-SL**: anodiserat aluminium, naturlig färg, slitsade hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Profilen kan innehålla upp till 11 RLT-U rullelement eller RLS-U kulelement. Den speciella sektionen i profilen ger en fixering av rull eller kulelementen utan behov av skruvar eller andra fästanordningar.
Profilen ger en hög motståndskraft mot böjning under belastning även i fall av punktstöd (Fig. 1).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN
Profiler med längd som skiljer sig från standardutförande (max längd 2970 mm).

MONTERINGSANVISNINGAR
Fäst profil till den bärande konstruktionen med skruvar av lämplig storlek och antal för den specifika tillämpningen, genom att ta upp lämpliga hål i profilen.
Profilen kan monteras i två stödpunkter (Fig.1) eller med komplett stöd (Fig.2).
För dränering av eventuella vätskor som kan samlas i profilen (till exempel i fallet med applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar, av hygieniska skäl) rekommenderas att i förekommande fall göra hål i lämplig storlek och form i botten av profilen.

TEKNISKA DATA
Se: ELEROLL Modulära rullbanor (på sidan 977).



ele:roll



Fig.1

Fig.2



RLT-AL-AN | **RLT-AL-BL** | **RLT-AL-AN-SL**

Kod	Benämning	Kod	Benämning	Kod	Benämning	L	⚖
429900-0270	RLT-AL-270-AN	429920-0270	RLT-AL-270-BL	429910-0270	RLT-AL-270-AN-SL	270	123
429900-0540	RLT-AL-540-AN	429920-0540	RLT-AL-540-BL	429910-0540	RLT-AL-540-AN-SL	540	247
429900-0810	RLT-AL-810-AN	429920-0810	RLT-AL-810-BL	429910-0810	RLT-AL-810-AN-SL	810	370
429900-1080	RLT-AL-1080-AN	429920-1080	RLT-AL-1080-BL	429910-1080	RLT-AL-1080-AN-SL	1080	495
429900-1350	RLT-AL-1350-AN	429920-1350	RLT-AL-1350-BL	429910-1350	RLT-AL-1350-AN-SL	1350	618
429900-1620	RLT-AL-1620-AN	429920-1620	RLT-AL-1620-BL	429910-1620	RLT-AL-1620-AN-SL	1620	740
429900-1890	RLT-AL-1890-AN	429920-1890	RLT-AL-1890-BL	429910-1890	RLT-AL-1890-AN-SL	1890	865
429900-2160	RLT-AL-2160-AN	429920-2160	RLT-AL-2160-BL	429910-2160	RLT-AL-2160-AN-SL	2160	990
429900-2430	RLT-AL-2430-AN	429920-2430	RLT-AL-2430-BL	429910-2430	RLT-AL-2430-AN-SL	2430	1110
429900-2700	RLT-AL-2700-AN	429920-2700	RLT-AL-2700-BL	429910-2700	RLT-AL-2700-AN-SL	2700	1235
429900-2970	RLT-AL-2970-AN	429920-2970	RLT-AL-2970-BL	429910-2970	RLT-AL-2970-AN-SL	2970	1360

All designs and technical data contained in this catalogue are the property of Elesa and may not be copied or reproduced without its prior authorization. Elesa reserves the right to modify the characteristics of its products at any time without prior notice.