Luftningspluggar

med stänkskydd, teknopolymer

RoHS PA +100° -30°

HUV

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, halvmatt yta.
- SFP.....: RAL 2004 orange, märkt “OIL”.
- SFP.....-C9: RAL 9005 svart färg, märkt “OIL”.
- SFP.....-C2-N: RAL 2004 orange, utan “OIL” märkning.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 svart färg, utan “OIL” märkning.

GÄNGAD KOPPLING

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.

PACKNINGSRING

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

STÄNKSKYDD

Teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE

- **SFP.**: utan luftfilter (svart stänkskydd).
- **SFP+F-FIL**: med luftfilter “tech-fil” i pressad galvaniserad ståltråd (orange stänkskydd).
- **SFP+F-FOAM**: med “tech-foam” luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 µ (grått stänkskydd).
- **SFP-BA+F**: med “tech-foam” luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 µ (grått stänkskydd).

Förzinkad bajonettfattning i stål.
Säkerhetskedja i förkromat stål.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100°C.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

SFP luftningspluggar levereras komplett med stänkskydd (Elesa orginal design) som förhindrar olje-förlust och är särskilt lämplig för applicering på tankar där oljan utsätts för starka rörelser och kan stänka mot luftningspluggen.

TEKNISKA DATA

Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.



ELESA Original design

Funktionsritning







Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



SFP.

Kod	Benämning	D	L	d	d_2	h	⚖
54141	SFP.30-12x1.5	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161	SFP.30-14x1.5	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941	SFP.30-16x1.5	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341	SFP.40-24x1.5	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9	SFP.40-24x1.5-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361	SFP.40-26x1.5	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9	SFP.40-26x1.5-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935	SFP.30-1/4	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4	42	36.5	G 3/4	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9	57	42	G 3/4	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	42	G 1	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	44	G 1 1/2	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	59	G 2	23	17	91

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



SFP-N

Kod	Benämning	D	L	d	d_2	h	⚖
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341-C2-N	SFP.40-24x1.5-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9-N	SFP.40-24x1.5-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361-C2-N	SFP.40-26x1.5-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9-N	SFP.40-26x1.5-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	42	G 1	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1¼-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1¼-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1½-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1½-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	59	G 2	23	17	91

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



SFP+F-FIL

Kod	Benämning	D	L	d	d_2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351	SFP.40-24x1.5+F FIL	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371	SFP.40-26x1.5+F FIL	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	42	G 3/4	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	42	G 1	23	14	52
54421	SFP.57-1¼+F FIL	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1¼+F FIL-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521	SFP.57-1½+F FIL	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1½+F FIL-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



SFP+F-FIL-N

Kod	Benämning	D	L	d	d_2	h	⚖
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	42	G 1	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.







SFP+F-FOAM

Kod	Benämning	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352	SFP.40-24x1.5+F FOAM	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372	SFP.40-26x1.5+F FOAM	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	8
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	59	G 2	23	-	17	-	88

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.



SFP+F-FOAM-N

Kod	Benämning	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.





SFP-BA+F

Kod	Benämning	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	93
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	93





SFP-BA+F-N

Kod	Benämning	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.