Gängstänger för maskinfötter

Stål eller rostfritt stål

INOX STAINLESS STEEL RoHS

STANDARDUTFÖRANDE

- **SM**: förzinkat stål med ledad kula och gänga med sexkantig ställmutter.
- **SM-SST**: AISI 304 rostfritt stål med ledad kula och gänga med sexkantig ställmutter.

NOT

För att välja gängstång se "Tabell över möjliga kombinationer Platta/ Gängstång" på sidan 839.
Gängstängerna levereras normalt i en förpackning om fyra stycken som packas med hjälp av en krympfilm för att undvika att skada under transport.
För större antal levereras gängstängerna i trälådor och är förpackade i ordning för att undvika skada under transport.





SM.

Kod	Benämning	d	l	l2	d2	s	⚖
301521	SM-8.5-M8x43	M8	43	13.5	8.5	10	26
301525	SM-8.5-M8x68	M8	68	13.5	8.5	10	38
301621	SM-8.5-M10x43	M10	43	13.5	8.5	10	35
301625	SM-8.5-M10x68	M10	68	13.5	8.5	10	47
301631	SM-8.5-M10x98	M10	98	13.5	8.5	10	61
301721	SM-8.5-M12x43	M12	43	13.5	8.5	12	45
301725	SM-8.5-M12x68	M12	68	13.5	8.5	12	62
301731	SM-8.5-M12x98	M12	98	13.5	8.5	12	83
302121	SM-14-M8x43	M8	43	19.5	13.9	14	30
302125	SM-14-M8x68	M8	68	19.5	13.9	14	42
302221	SM-14-M10x43	M10	43	19.5	13.9	14	39
302225	SM-14-M10x68	M10	68	19.5	13.9	14	51
302231	SM-14-M10x98	M10	98	19.5	13.9	14	65
302321	SM-14-M12x43	M12	43	19.5	13.9	14	49
302325	SM-14-M12x68	M12	68	19.5	13.9	14	66
302331	SM-14-M12x98	M12	98	19.5	13.9	14	87
302421	SM-14-M14x68	M14	68	19.5	13.9	14	88
302431	SM-14-M14x98	M14	98	19.5	13.9	14	109
302441	SM-14-M14x148	M14	148	19.5	13.9	14	192
302521	SM-14-M16x68	M16	68	19.5	13.9	16	110
302525	SM-14-M16x108	M16	108	19.5	13.9	16	162
302541	SM-14-M16x148	M16	148	19.5	13.9	16	214
302561	SM-14-M16x168	M16	168	19.5	13.9	16	240
302621	SM-24-M16x58	M16	58	37	23.9	24	176
302625	SM-24-M16x98	M16	98	37	23.9	24	227
302641	SM-24-M16x138	M16	138	37	23.9	24	277
302661	SM-24-M16x158	M16	158	37	23.9	24	304
302725	SM-24-M20x98	M20	98	37	23.9	24	297
302741	SM-24-M20x138	M20	138	37	23.9	24	376
302761	SM-24-M20x158	M20	158	37	23.9	24	415
302781	SM-24-M20x198	M20	198	37	23.9	24	498
302825	SM-24-M24x98	M24	98	37	23.9	24	395
302861	SM-24-M24x158	M24	158	37	23.9	24	567
302881	SM-24-M24x198	M24	198	37	23.9	24	685

SM-SST

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d	l	l2	d2	s	⚖
322121	SM-14-SST-M8x43	M8	43	19.5	13.9	14	31
322125	SM-14-SST-M8x68	M8	68	19.5	13.9	14	43
322221	SM-14-SST-M10x43	M10	43	19.5	13.9	14	40
322225	SM-14-SST-M10x68	M10	68	19.5	13.9	14	53
322231	SM-14-SST-M10x98	M10	98	19.5	13.9	14	67
322321	SM-14-SST-M12x43	M12	43	19.5	13.9	14	50
322325	SM-14-SST-M12x68	M12	68	19.5	13.9	14	68
322331	SM-14-SST-M12x98	M12	98	19.5	13.9	14	90
322421	SM-14-SST-M14x68	M14	68	19.5	13.9	14	91
322431	SM-14-SST-M14x98	M14	98	19.5	13.9	14	112
322441	SM-14-SST-M14x148	M14	148	19.5	13.9	14	195
322521	SM-14-SST-M16x68	M16	68	19.5	13.9	16	113
322525	SM-14-SST-M16x108	M16	108	19.5	13.9	16	167
322541	SM-14-SST-M16x148	M16	148	19.5	13.9	16	220
322561	SM-14-SST-M16x168	M16	168	19.5	13.9	16	247
322621	SM-24-SST-M16x58	M16	58	37	23.9	24	181
322625	SM-24-SST-M16x98	M16	98	37	23.9	24	234
322641	SM-24-SST-M16x138	M16	138	37	23.9	24	285
322661	SM-24-SST-M16x158	M16	158	37	23.9	24	313
322725	SM-24-SST-M20x98	M20	98	37	23.9	24	306
322741	SM-24-SST-M20x138	M20	138	37	23.9	24	387
322761	SM-24-SST-M20x158	M20	158	37	23.9	24	427
322781	SM-24-SST-M20x198	M20	198	37	23.9	24	513
322825	SM-24-SST-M24x98	M24	98	37	23.9	24	407
322861	SM-24-SST-M24x158	M24	158	37	23.9	24	584
322881	SM-24-SST-M24x198	M24	198	37	23.9	24	706

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.