LEDAD GÄNGSTÅNG MED KVADRATISK JUSTERING
AISI 304 rostfritt stål.

NOT
För att välja platta se "Tabell över möjliga kombinationer Platta/ Gängstång" (se sidan 839).
Gängstängerna levereras normalt i en förpackning om fyra stycken som packas med hjälp av en krympfilm för att undvika att skada under transport.
För större antal levereras gängstängerna i trälådor och är förpackade i ordning för att undvika skada under transport.





Kod	Benämning	d	l	l2	d2	s	⚖
322891	SMQ-8.5-SST-M8x48	M8	48	15	8.5	7	19
322894	SMQ-8.5-SST-M8x73	M8	73	15	8.5	7	29
322901	SMQ-8.5-SST-M10x48	M10	48	15	8.5	7	26
322904	SMQ-8.5-SST-M10x73	M10	73	15	8.5	7	42
322907	SMQ-8.5-SST-M10x103	M10	103	15	8.5	7	60
322911	SMQ-8.5-SST-M12x48	M12	48	15	8.5	9	37
322914	SMQ-8.5-SST-M12x73	M12	73	15	8.5	9	59
322917	SMQ-8.5-SST-M12x103	M12	103	15	8.5	9	90
322971	SMQ-14-SST-M16x68	M16	68	19.7	13.9	12	96
322974	SMQ-14-SST-M16x108	M16	108	19.7	13.9	12	160
322977	SMQ-14-SST-M16x148	M16	148	19.7	13.9	12	224
322979	SMQ-14-SST-M16x168	M16	168	19.7	13.9	12	256
322981	SMQ-14-SST-M20x110	M20	110	24.7	13.9	15	260
322984	SMQ-14-SST-M20x150	M20	150	24.7	13.9	15	360
322987	SMQ-14-SST-M20x170	M20	170	24.7	13.9	15	410
322989	SMQ-14-SST-M20x210	M20	210	24.7	13.9	15	509
322991	SMQ-14-SST-M24x110	M24	110	24.7	13.9	18	367
322994	SMQ-14-SST-M24x170	M24	170	24.7	13.9	18	582
322997	SMQ-14-SST-M24x210	M24	210	24.7	13.9	18	726

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.