Poussoirs à bille et ressort

Acier INOX

CORPS FILETÉ
Acier INOX AISI 303, tête à rainure en tournevis.
Tolérance conseillée pour trou de logement du poussoir d1 = H7.


BILLE
Acier INOX trempé.

RESSORT
Acier INOX AISI 631.

EXÉCUTIONS STANDARDS
- **GN 615-KN**: ressort à pression normale.
- **GN 615-KSN:** ressort à pression légère.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: fixation des filetages au moyen d'une colle spéciale micro-encapsulée, couleur rouge, (voir Données techniques à la page A-20). Température d'exercice: de -40°C à +170°C.
- GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: fixation des filetages au moyen d'un enduit en polyamide couleur bleue, (voir Données techniques à la page A-20). Température d'exercice: de -50°C à +90°C.





GN 615-KN

Code	Description	d1	d2	l±0.1	w	Préchargement du ressort [N]	Charge max du ressort [N]	⚖
GN.33090	GN 615-M2-KN	M 2	1	4	0.3	0.8	1.5	1
GN.33093	GN 615-M3-KN	M 3	1.5	7	0.4	3	4.5	2
GN.33103	GN 615-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	6	14.5	3
GN.33113	GN 615-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	4
GN.33123	GN 615-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	5
GN.33133	GN 615-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	6
GN.33143	GN 615-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN.33153	GN 615-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	10
GN.33163	GN 615-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	22
GN.33173	GN 615-M20-KN	M 20	12	30	4.5	56	111	43
GN.33183	GN 615-M24-KN	M 24	15	34	5.5	81	151	70

GN 615-KSN

Code	Description	d1	d2	l±0.1	w	Préchargement du ressort [N]	Charge max du ressort [N]	⚖
GN.33089	GN 615-M2-KSN	M 2	1	4	0.3	1.6	2	1
GN.33094	GN 615-M3-KSN	M 3	1.5	7	0.4	6.4	9.5	2
GN.33104	GN 615-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	3
GN.33114	GN 615-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	4
GN.33124	GN 615-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	5
GN.33134	GN 615-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	6
GN.33144	GN 615-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN.33154	GN 615-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	10
GN.33164	GN 615-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	22
GN.33174	GN 615-M20-KSN	M 20	12	30	4.5	84	166	43
GN.33184	GN 615-M24-KSN	M 24	15	34	5.5	127	237	70

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.