







Tableaux des possibles combinaisons Bases / Tiges

		Base LS.A								Base LV.A								Base LV.F					Base LV.FO	
																								
Base		Ø 8.5				Ø 14				Ø 14				Ø 24				Ø 14		Ø 24			Ø 14	
D		25	32	40	50	25	32	40	50	60	70	80	100	60	80	100	125	80	100	80	100	125	60	80
Charge statique limite max [N]		5000	6000	7000	7000	7000	10000	12000	12000	18000	18000	20000	18000	23000	23000	28000	30000	20000	18000	23000	28000	30000	14000	16000
Tige	d2	d x l																						
SM. tige en acier zingué brillant 	Ø 14	M8x43+68					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M10x43+68+98					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M12x43+68+98					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M16x68+108+148+168					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
	Ø 24	M16x58+98+138+158												•	•	•	•			•	•	•		
		M20x98+138+158+198												•	•	•	•			•	•	•		
		M24x98+158+198												•	•	•	•			•	•	•		
SM-SST tige en acier INOX 	Ø 14	M8x43+68					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M10x43+68+98					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M12x43+68+98					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M16x68+108+148+168					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
	Ø 24	M16x58+98+138+158												•	•	•	•			•	•	•		
		M20x98+138+158+198												•	•	•	•			•	•	•		
		M24x98+158+198												•	•	•	•			•	•	•		
SMQ-SST tige en acier INOX 	Ø 8.5	M8x48+73	•	•	•	•																		
		M10x48+73+103	•	•	•	•																		
		M12x48+73+103	•	•	•	•																		
	Ø 14	M16x68+108+148+168					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M20x110+150+170+210					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M24x110+170+210					•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•

STRUCTURE DE LA DESCRIPTION

	Element de nivellement	Diamètre de la base (D)	Diamètre de l'articulation (d2)	A ajouter uniquement pour la version avec disque antiglisse assemblé a la base	A ajouter uniquement pour la version avec tige en acier INOX	Diamètre du filet (d) Longueur du filet (l)	A ajouter uniquement pour la version avec bases antistatiques
LV.A	-	80	14	AS	SST	M8x43	ESD-C
LV.A	-	80	14	AS	-	-	ESD-C
SM	-	-	14	-	SST	M8x43	