

Modulsystem för smörjning

Modulsystem för smörjning består av en gängad inloppsanslutning, en rörformad kropp som är indelad i flera segment för att bilda önskad längd, och ett munstycke där vätskan kommer ut (Fig.1).

De kan användas för smörjning, temperaturkontroll, utsugning av rök/ånga eller damm med exakt precision eller på större ytor om det behövs.

Fig.1



Moduluppbyggnad

Modulstrukturen får man genom att snabbkoppla de enskilda delarna. Du kan justera och rikta smörjstrålen med maximal flexibilitet och samtidigt behålla stabil hantering även när det förekommer vibrationer.

Den gör det också möjligt att anpassa systemet så att du kan välja vilka längder som passar applikationen bäst.

Kemisk resistens

Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.

För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.

Vi rekommenderar under alla förhållanden att man kontrollerar produktens lämplighet vid användningstillfället.

Applikationer

Denna typ av system används tillsammans med kylsmörjning av verktygen som används, där det krävs mekanisk cirkulation av utflödesluft (t.ex. för att torka bläck under utskriftsprocess) eller vid insugning.

