

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BAS3-A:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt.
- **BAS3-SST:** M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.


MONTAGE AN GELENKFÜSSEN

Durch die abgerundeten Formen sind die Fuß-Klemmverbinder leicht zu reinigen. In die Gewindebuchsen können Gelenkfüße LS.A, LVA und LVF eingeschraubt werden. LS.A (siehe Seite 798), LVA (siehe Seite 804), LVF (siehe Seite 818).


EIGENSCHAFTEN

Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.



Erreichte Werte mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm



BAS3

Code	Beschreibung	d Griffrohr (mm)	d Griffrohr (GAS)	d Griffrohr (inch)	⚖
419592	BAS3-42-A	42.4	1"1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1"1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	800
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

Code	Beschreibung	⚖
419593	BAS3-42-SST	800
419591	BAS3-48-SST	790
419595	BAS3-50-SST	800
419589	BAS3-60-SST	770
419753	BAS3-45x45-SST	795

Stativfüße mit Anschlussstück