

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast auf Polyamidbasis (PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- **BT-HP-p:** Gewindestift, Stahl, verzinkt und poliert, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).
- **BT-HP-SST-p:** Gewindestift, Edelstahl 1.4305, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Unverlierbare Rändelgriffe, um Blindplatten, Abdeckkappen oder andere Gegenstände vor Verlust zu sichern.

Dies wird ermöglicht durch den gewindelosen Teil der Spindel, durch den der Griff an der Maschine verankert („unverlierbar“) bleibt.

Montagearten



ELESA Original design

BT-HP-p

| Code | Artikelnummer    | D  | L  | d1 | d2 | d3 ±0.1 | d4  | l1 | l2 | l3 | h | a1     | a2      | a3      | △  |
|------|------------------|----|----|----|----|---------|-----|----|----|----|---|--------|---------|---------|----|
| 5351 | BT-HP.25-p-M6x22 | 25 | 19 | M6 | 16 | 4.7     | 6.5 | 22 | 8  | 3  | 8 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 13 |
| 5356 | BT-HP.25-p-M6x32 | 25 | 19 | M6 | 16 | 4.7     | 6.5 | 32 | 8  | 3  | 8 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 15 |
| 5361 | BT-HP.25-p-M8x30 | 25 | 19 | M8 | 16 | 6.5     | 8.5 | 30 | 10 | 4  | 8 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 18 |
| 5366 | BT-HP.25-p-M8x40 | 25 | 19 | M8 | 16 | 6.5     | 8.5 | 40 | 10 | 4  | 8 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 23 |
| 5369 | BT-HP.32-p-M6x18 | 32 | 23 | M6 | 17 | 4.7     | 6.5 | 18 | 8  | 3  | 9 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 15 |
| 5371 | BT-HP.32-p-M6x22 | 32 | 23 | M6 | 17 | 4.7     | 6.5 | 22 | 8  | 3  | 9 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 16 |
| 5376 | BT-HP.32-p-M6x32 | 32 | 23 | M6 | 17 | 4.7     | 6.5 | 32 | 8  | 3  | 9 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 18 |
| 5381 | BT-HP.32-p-M8x30 | 32 | 23 | M8 | 17 | 6.5     | 8.5 | 30 | 10 | 4  | 9 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 22 |
| 5386 | BT-HP.32-p-M8x40 | 32 | 23 | M8 | 17 | 6.5     | 8.5 | 40 | 10 | 4  | 9 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 27 |

BT-HP-SST-p

| Code   | Artikelnummer        | D  | L  | d1 | d2 | d3 ±0.1 | d4  | l1 | l2 | l3 | h | a1     | a2      | a3      | △  |
|--------|----------------------|----|----|----|----|---------|-----|----|----|----|---|--------|---------|---------|----|
| 105351 | BT-HP.25-SST-p-M6x22 | 25 | 19 | M6 | 16 | 4.7     | 6.5 | 22 | 8  | 3  | 8 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 13 |
| 105356 | BT-HP.25-SST-p-M6x32 | 25 | 19 | M6 | 16 | 4.7     | 6.5 | 32 | 8  | 3  | 8 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 15 |
| 105361 | BT-HP.25-SST-p-M8x30 | 25 | 19 | M8 | 16 | 6.5     | 8.5 | 30 | 10 | 4  | 8 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 18 |
| 105366 | BT-HP.25-SST-p-M8x40 | 25 | 19 | M8 | 16 | 6.5     | 8.5 | 40 | 10 | 4  | 8 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 23 |
| 105371 | BT-HP.32-SST-p-M6x22 | 32 | 23 | M6 | 17 | 4.7     | 6.5 | 22 | 8  | 3  | 9 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 16 |
| 105376 | BT-HP.32-SST-p-M6x32 | 32 | 23 | M6 | 17 | 4.7     | 6.5 | 32 | 8  | 3  | 9 | 5 + 8  | 10 + 16 | 15 + 24 | 18 |
| 105381 | BT-HP.32-SST-p-M8x30 | 32 | 23 | M8 | 17 | 6.5     | 8.5 | 30 | 10 | 4  | 9 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 22 |
| 105386 | BT-HP.32-SST-p-M8x40 | 32 | 23 | M8 | 17 | 6.5     | 8.5 | 40 | 10 | 4  | 9 | 7 + 10 | 14 + 20 | 21 + 30 | 27 |