

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

ACHSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **CFM-PCN-SH**: Durchgangslöcher für Senkkopfschrauben
- **CFM-PCN-B**: Messingbuchsen mit Gewinde-Sackloch.

DREHWINKEL (RICHTWERT)


Max 245° (-65° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen), siehe Abb.1.
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien (siehe Seite 952).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Dank der kompakten Größe lässt sich das Produkt leicht montieren.
Das Scharnier CFM-PCN kann kombiniert werden mit dem Scharnier mit integriertem Elektrokabel CFM-PC.




Abb.1




Beständigkeits- prüfungen	Axiale Belastbarkeit		Radiale Belastbarkeit		Belastbarkeit bei 90°	
	Maximale Tragfähigkeit Ea [N]	Bruchlast Ra [N]	Maximale Tragfähigkeit Er [N]	Bruchlast Rr [N]	Maximale Tragfähigkeit E90 [N]	Bruchlast R90 [N]
CFM.PCN-SH	900	2300	1100	3700	1200	3500
CFM.PCN-B	1500	2700	1000	3400	1000	2600

CFM-PCN-SH



CFM-PCN-B



CFM-PCN-SH

Artikelnummer	Beschreibung	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	d	C# [Nm]	△
424681	CFM-PCN.70 SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	67

CFM-PCN-B

Artikelnummer	Beschreibung	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	C# [Nm]	△
424691	CFM-PCN.70 B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	82

translation_not_found