

**MATERIAL**

Kunststoff Thermoplast Acetalharz (POM), schwarz, matt.

**ACHSE**

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

**SCHRAUBENABDECKUNGEN**

Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **CFP-SH**: Bohrung für Senkkopfschrauben.
- **CFP-CH**: Bohrung für Zylinderkopfschrauben.
- **CFP-EH**: Bohrung für Sechskantschrauben.

**DREHWINKEL (RICHTWERT)**

Max 195° (-15° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen). Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.



Dieses Scharnier kann mit einem Scharnier des Typs CFQ. (siehe Seite 1305) der gleichen Bauart ohne Einraststelle kombiniert werden.



Die Rasteinrichtung (ELESA Patent) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (0°, +80°, +120°, +170°).






Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien (Seite 1298).

**DREHMENT**

Alle Einraststellungen garantieren eine Verdrehesicherheit bis etwa 1.1 Nm (welche erreicht werden muss um die Rasteinrichtung der Scharniere zu lösen).



Das Scharnier wurde über 10.000 Mal durch Öffnen und Schließen getestet. Der Wert des Drehmoments war unverändert.

**Beständigkeitsprüfungen****Axiale Belastbarkeit****Radiale Belastbarkeit****Belastbarkeit bei 80° und 90°****Belastbarkeit bei 120°****Belastbarkeit bei 170°****Drehmoment**

Maximale Tragfähigkeit Ea [N]

Bruchlast Ra [N]

Maximale Tragfähigkeit Er [N]

Bruchlast Rr [N]

Maximale Tragfähigkeit E80 e E90 [N]

Bruchlast R80 e R90 [N]

Maximale Tragfähigkeit E120 [N]





Bruchlast R120 [N]

Maximale Tragfähigkeit E170 [N]

Bruchlast R170 [N]

[Nm]

1.1

CFP-SH**CFP-CH****CFP-EH**

Code	Artikelnummer	L	B	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d4	d5	d6	C# [Nm]	Δ
426311-C9	CFP.50 SH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	-	21.5	8	4.5	8.5	-	-	1.5	17
426312-C9	CFP.50 CH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	8.5	-	1.5	17
426313-C9	CFP.50 EH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	-	7	1.5	17

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.