

MATERIAL

Knopf aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid-Basis, PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).

Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz oder grau, matt, unmontiert mitgeliefert.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Knöpfe DT.464-SV haben die gleichen Maße wie die Stahlknöpfe nach DIN 464.


Auch für nicht koplanare Oberflächen geeignet, denn sie verfügen über ein Druckstück, das ein Festklemmen ermöglicht, ohne dass eine Drehung auf die zu klemmende Oberfläche übertragen wird, und sie somit vor Kratzern schützt.

- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Leicht: fünfmal leichter als Stahl.

Anwendungsbeispiele



ELESA Original design



* Ergänzen mit Farbcode: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	△
317611-*	DT.464.24-M6x25-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613-*	DT.464.24-M6x35-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621-*	DT.464.24-M6x25-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623-*	DT.464.24-M6x35-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631-*	DT.464.24-M6x25-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633-*	DT.464.24-M6x35-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615-*	DT.464.30-M8x30-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617-*	DT.464.30-M8x35-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625-*	DT.464.30-M8x30-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627-*	DT.464.30-M8x35-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635-*	DT.464.30-M8x30-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637-*	DT.464.30-M8x35-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645-*	DT.464.30-M8x30-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647-*	DT.464.30-M8x35-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655-*	DT.464.30-M8x30-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657-*	DT.464.30-M8x35-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23