



MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

ABDECKKAPPE

- ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert. Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Passloch.
- **ETW.375+IEL**: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT (siehe Seite 377) in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
- **ETW.375+IR**: mit Umleggriff IR.620 (siehe Seite 414) in Thermoplast.

SONDERAUSFUEHRUNGEN AUF ANFRAGE

Nabennut in Übereinstimmung mit DIN 6885/1 Toleranz P9 (siehe Seite A-16).

Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).

Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent), (siehe Seite 128).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert (siehe Seite 897).
- ECB.I: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).




ERGOSTYLE® ELESA Original design

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Code	Artikelnummer	Abdeckkappe für
29451-*	ECB.I3-*	ETW.375

* Ergänzen mit Farbcode (C1,..., C6).



ETW.375+IEL

Code	Artikelnummer	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
205291-*	ETW.375+IEL A-20-*	375	20	86	38	35	33	80	70	38	14	65	160	380	55	1260

ETW.375+IR

Code	Artikelnummer	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
205491-*	ETW.375+IR A-20-*	375	20	86	38	35	33	80	70	38	14	90	160	380	55	1350

Im Anhang ist die Ermittlung der Werte C - Bruchmoment und L - Schlagfestigkeit erklärt Technische Daten auf Seite A-3.