ERZ. | Verstellbare Klemmhebel

Kunststoff Thermoplast, Gewindebuchse/-stift und Halteschraube Stahl oder Edelstahl

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), Grauschwarz (C1) RAL 7021, Orange (C2) RAL 2004, Grau (C3) RAL 7035, Rot (C6) RAL 3000, matt.
Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **ERZ-A**: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl, brüniert. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
- **ERZ-SST**: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl 1.4305. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
- **ERZ-p**: Gewindestift und Halteschraube Stahl brüniert. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
- **ERZ-SST-p**: Schraubeinsatz und Halteschraube Edelstahl AISI 303, Druckfeder Edelstahl AISI 302.

Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®* (siehe Datenblatt anbei).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist. Die Metallzähne des Zinkeinsatzes ermöglichen die Montage von metallischen Klemmelementen, welche im Fall von speziellen Anforderungen leicht maschinell geändert werden können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).

* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.

ERGOSTYLE® ELESA Original design

*Ergänzen mit Farbcode: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1

C1	C2	C3	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL3000



ERZ-A

Artikelnummer	Beschreibung	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
237102-*	ERZ.44-A-M4-*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237103-*	ERZ.44-A-M5-*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237104-*	ERZ.44-A-M6-*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
237134-*	ERZ.63-A-M6-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
237135-*	ERZ.63-A-M8-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
237155-*	ERZ.78-A-M8-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
237156-*	ERZ.78-A-M10-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
237157-*	ERZ.78-A-M12-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
237175-*	ERZ.95-A-M10-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
237176-*	ERZ.95-A-M12-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

ERZ-SST

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
239102-*	ERZ.44-SST-M4-*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	17
239105-*	ERZ.44-SST-M5-*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
239106-*	ERZ.44-SST-M6-*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
239135-*	ERZ.63-SST-M6-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
239136-*	ERZ.63-SST-M8-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
239155-*	ERZ.78-SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
239156-*	ERZ.78-SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
239157-*	ERZ.78-SST-M12-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
239175-*	ERZ.95-SST-M10-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
239176-*	ERZ.95-SST-M12-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

elesa 2/2025

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



*Ergänzen mit Farbcode: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1

C1	C2	C3	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL3000

ERZ-p

Artikelnummer	Beschreibung	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
238103-*	ERZ.44-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
238105-*	ERZ.44-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	16
238107-*	ERZ.44-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	17
238109-*	ERZ.44-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	18
238111-*	ERZ.44-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	19
238133-*	ERZ.44-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
238135-*	ERZ.44-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
238137-*	ERZ.44-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
238139-*	ERZ.44-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
238141-*	ERZ.44-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
238143-*	ERZ.44-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
238145-*	ERZ.44-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
238153-*	ERZ.44-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
238155-*	ERZ.44-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
238157-*	ERZ.44-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
238159-*	ERZ.44-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
238161-*	ERZ.44-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
238163-*	ERZ.44-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
238165-*	ERZ.44-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	25
238333-*	ERZ.63-p-M6x12-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	47
238335-*	ERZ.63-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	49
238337-*	ERZ.63-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	55
238339-*	ERZ.63-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	57
238341-*	ERZ.63-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	61
238343-*	ERZ.63-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	68
238345-*	ERZ.63-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	77
238347-*	ERZ.63-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	79
238351-*	ERZ.63-p-M8x12-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	40
238353-*	ERZ.63-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	41
238355-*	ERZ.63-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238357-*	ERZ.63-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238359-*	ERZ.63-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	44
238361-*	ERZ.63-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	46
238363-*	ERZ.63-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	48
238365-*	ERZ.63-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	51
238373-*	ERZ.63-p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238375-*	ERZ.63-p-M10x25-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238377-*	ERZ.63-p-M10x32-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	45
238379-*	ERZ.63-p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	47
238381-*	ERZ.63-p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	52
238383-*	ERZ.63-p-M10x63-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	53
238385-*	ERZ.63-p-M10x80-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	80	13.5	24	57

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



Artikelnummer	Beschreibung	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
238533-*	ERZ.78-p-M8x16-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	70
238535-*	ERZ.78-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
238537-*	ERZ.78-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
238539-*	ERZ.78-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	81
238541-*	ERZ.78-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	86
238543-*	ERZ.78-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
238545-*	ERZ.78-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
238547-*	ERZ.78-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
238551-*	ERZ.78-p-M10x16-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	82
238553-*	ERZ.78-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	85
238555-*	ERZ.78-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	91
238557-*	ERZ.78-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	98
238559-*	ERZ.78-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	108
238561-*	ERZ.78-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	120
238563-*	ERZ.78-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	124
238565-*	ERZ.78-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	127
238571-*	ERZ.78-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
238573-*	ERZ.78-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
238575-*	ERZ.78-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
238577-*	ERZ.78-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
238579-*	ERZ.78-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
238581-*	ERZ.78-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
238583-*	ERZ.78-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
238723-*	ERZ.95-p-M10x16-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	111
238725-*	ERZ.95-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
238727-*	ERZ.95-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
238729-*	ERZ.95-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
238731-*	ERZ.95-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
238733-*	ERZ.95-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
238735-*	ERZ.95-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
238737-*	ERZ.95-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
238747-*	ERZ.95-p-M12x16-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	113
238749-*	ERZ.95-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
238751-*	ERZ.95-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
238753-*	ERZ.95-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
238755-*	ERZ.95-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
238757-*	ERZ.95-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	141
238759-*	ERZ.95-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	151
238761-*	ERZ.95-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160
238773-*	ERZ.95-p-M16x25-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	139
238775-*	ERZ.95-p-M16x32-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	146
238777-*	ERZ.95-p-M16x40-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	154
238779-*	ERZ.95-p-M16x50-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	171
238781-*	ERZ.95-p-M16x63-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	184
238783-*	ERZ.95-p-M16x80-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	199

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

ERZ-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
239203-*	ERZ.44 SST-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
239205-*	ERZ.44 SST-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	17
239207-*	ERZ.44 SST-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	18
239209-*	ERZ.44 SST-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239211-*	ERZ.44 SST-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239233-*	ERZ.44 SST-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
239235-*	ERZ.44 SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
239237-*	ERZ.44 SST-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
239239-*	ERZ.44 SST-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239241-*	ERZ.44 SST-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239243-*	ERZ.44 SST-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
239245-*	ERZ.44 SST-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
239253-*	ERZ.44 SST-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
239255-*	ERZ.44 SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
239257-*	ERZ.44 SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
239259-*	ERZ.44 SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
239423-*	ERZ.44 SST-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
239425-*	ERZ.44 SST-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
239427-*	ERZ.44 SST-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	27
239429-*	ERZ.63 SST-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
239431-*	ERZ.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
239433-*	ERZ.63 SST-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
239435-*	ERZ.63 SST-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
239437-*	ERZ.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
239439-*	ERZ.63 SST-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
239441-*	ERZ.63 SST-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	48
239453-*	ERZ.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	42
239455-*	ERZ.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	46
239457-*	ERZ.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	48
239459-*	ERZ.63 SST-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	50
239643-*	ERZ.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	52
239645-*	ERZ.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	54
239647-*	ERZ.63 SST-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	58
239673-*	ERZ.78 SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
239675-*	ERZ.78 SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
239677-*	ERZ.78 SST-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
239679-*	ERZ.78 SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
239681-*	ERZ.78 SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
239683-*	ERZ.78 SST-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
239685-*	ERZ.78 SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	97
239653-*	ERZ.78 SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
239655-*	ERZ.78 SST-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
239657-*	ERZ.78 SST-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	80
239659-*	ERZ.78 SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	84
239661-*	ERZ.78 SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
239663-*	ERZ.78 SST-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
239665-*	ERZ.78 SST-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
239919-*	ERZ.78 SST-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
239921-*	ERZ.78 SST-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
239923-*	ERZ.78 SST-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
239925-*	ERZ.78 SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
239927-*	ERZ.78 SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
239929-*	ERZ.78 SST-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
239931-*	ERZ.78 SST-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
239823-*	ERZ.95 SST-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
239825-*	ERZ.95 SST-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
239827-*	ERZ.95 SST-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
239829-*	ERZ.95 SST-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
239831-*	ERZ.95 SST-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
239833-*	ERZ.95 SST-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
239835-*	ERZ.95 SST-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
239849-*	ERZ.95 SST-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
239851-*	ERZ.95 SST-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
239853-*	ERZ.95 SST-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
239855-*	ERZ.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
239857-*	ERZ.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	138
239859-*	ERZ.95 SST-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	148
239861-*	ERZ.95 SST-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

elesa