



SCHWENKHEBEL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Acetalharz basierend Kunststoff Thermoplast (POM)

VERRIEGELUNG UND GEHÄUSE

Vernickelt, Zink-Legierung.

SCHLISSRIEGEL

Stahl verzinkt, 2 mm Dicke.

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing vernickelt.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

ESC.90	-	BM	-	K	-	90	-	F
		①		②		③		④

- ① **BM:** Montage von Rückseite
FM: Montage von Vorderseite

- ② **K:** mit Schloss.
SS: ohne Schloss.

Nur für Ausführung K

- ③ **90:** Schloss mit Schlüssel (100 Kombinationen), demontierbar in der geschlossenen Position, Achsdrehung von 90°.
180: Schloss mit Schlüssel (200 Kombinationen), demontierbar in der geschlossenen Position, Achsdrehung von 180°.
F: verschiedene Kombinationen.
U: gleiche Kombinationen (alle Schlösser können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden).

Bestellbeispiel mit Schloss:

225023 ESC.90-BM-K-90-F

Bestellbeispiel ohne Schloss:

225021 ESC.90-BM-SS

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

- Griffleisten mit Verriegelung ESC sind sehr einfach zu montieren. Griff und Verriegelung (Schnappverschluss mit oder ohne Schloss) sind in einem Element integriert. Zusätzlich ist der Griff und damit die Türe im Verriegelungsteil seitlich geführt.
- Die Maße der ESC Griffe erlauben die Anbringung an Rahmen mit einer Breite von 25mm bis 40mm.
- Der Griff ist in der Lage jegliche Fehlausrichtung der Tür zu kompensieren und wieder in die richtige Position zu bringen.
- Aufgrund der Bauweise ist der Griff vandalismussicher.
- Bei speziellen Tests mit über 40.000 Durchgängen zeigte sich, dass der Griff stets die gleiche Leistung erzielte.

MONTAGEHINWEISE

Um die korrekte Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir die beiden Elemente des Griffs so nah wie möglich zu positionieren (Abb.1).

Rückseitige Montage mit M6 Sechskantschrauben DIN 933 oder M6 Sechskantmuttern DIN 439B. Um die Montage mit einer Mutter zu erleichtern, empfehlen wir die Mutter, zuerst wie in Abb. 2 einzupassen. Montage von vorne mit M6 Zylinderkopfschrauben: beide Abdeckkappen müssen die Montageschrauben überdecken damit Vandalismussicherheit gegeben ist.

Empfohlene Anzugsmoment : 5 Nm.

Nur bei geöffneter Türe ist es möglich, die Kappen mit einem Schraubendreher sowohl von der Tür (Abb. 4) als auch vom Türrahmen (Abb. 5) zu entfernen.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

Applikationsbeispiel





Abb.1



Abstand auf ein Minimum verringern

Abb.2
Rückmontage (ESC.90-BM)




Abb.3
Frontmontage (ESC.90-FM)




Abb.4
(ESC.90-FM)









Abb.5
(ESC.90-FM)



Code	Artikelnummer	⚖️
225021	ESC.90-BM-SS	83
225023	ESC.90-BM-K-90-F	115
225025	ESC.90-BM-K-180-F	115
225029	ESC.90-BM-K-90-U	115
225031	ESC.90-BM-K-180-U	115
225022	ESC.90-FM-SS	83
225024	ESC.90-FM-K-90-F	115
225026	ESC.90-FM-K-180-F	115
225030	ESC.90-FM-K-90-U	115
225032	ESC.90-FM-K-180-U	115

