

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz-grau, matt.

## SCHRAUBENABDECKUNGEN

- ECA.P: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert. Kann auch zusätzlich bestellt werden (siehe Tabelle).

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **EWP-EH:** Befestigung mit Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern.  
 - **EWP-SH:** Befestigung mit Senkschraube DIN 7991-M6

## FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Ein typischer Anwendungsfall für Bügelgriffe EWP sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die beiden Befestigungsschrauben werden durch Abdeckkappen abgedeckt.

## TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung: Der in der Tabelle angegebene F1 Wert ist das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 3 Nm.

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- ECA.P: Schraubenabdeckungen aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).





ERGOSTYLE® ELESA Original design stuttgart

- 12 C1 RAL7021
- 12 C2 RAL2004
- 12 C3 RAL7035
- 12 C4 RAL1021
- 12 C5 RAL5024
- 12 C6 RAL3000
- 12 C17 RAL6017

## ECA.P

Code	Artikelnummer	Schraubenabdeckungen für
29865-*	ECA.P5-*	EWR.110

\* Ergänzen mit Farbcode (C1, ..., C17).



\* Ergänzen mit Farbcode: 265211-C2 EWP.110-EH-C2

- 12 C1 RAL7021
- 12 C2 RAL2004
- 12 C3 RAL7035
- 12 C4 RAL1021
- 12 C5 RAL5024
- 12 C6 RAL3000
- 12 C17 RAL6017

Code	Artikelnummer	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	l1	l2	F1 [N]	
265211-*	EWP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	26
265251-*	EWP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	26