



GEHÄUSE

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Eingesetzte Spindel.

EINFASSUNG

Kunststoff Thermoplast.

SICHTSCHEIBE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasklar, alterungsbeständig, schlagfest.
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).

SKALA

Aluminium naturfarben eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im oder gegen Uhrzeigersinn

ANZEIGE

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Pendelsystem kugelgelagert.

VERHÄLTNISS

Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Einführung zu Stellungsanzeiger" (auf Seite 460).

IP SCHUTZART

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest, siehe Tabelle EN 60529 (auf Seite A-19).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.
Zur Auswahl siehe Tabelle "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (auf Seite 461).


SONDERAUSFUEHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C.
- Nur ein Zeiger

Bauarten	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
GA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	125



ELESA Original design



Aufbau der Produktnummer



Untersetzungsverhältnis	Erklärung	Untersetzungsverhältnis	Erklärung	Untersetzungsverhältnis	Erklärung	Untersetzungsverhältnis	Erklärung
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Nur für GA12 verfügbar

