

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Aluminium, matt, eloxiert

MONTAGEHINWEIS


Skalenringe werden getrennt, also unmontiert geliefert; pro Ring sind 3 Kerbnägel beigelegt zur Montage an Drehknöpfen passend für IZN.381 (siehe Seite 422).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **F.N:** ohne Markierungen
- **F.K:** mit Markierungspfeil
- **F.GS:** mit Skala 0...9 und 40 bzw. 100 Teilstriche
- **F.32 GS e F.40 GS:** 40 Teilstriche, Skala 0...9 ansteigend im Uhrzeigersinn
- **F.45, 50, 63 GS:** 100 Teilstriche, Skala 0...9 ansteigend im Uhrzeigersinn

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Die Oberfläche der Skalenringe kann dank Lasergravur mit beliebigen Markierungen geliefert werden (siehe Andere auf Seite 439), Nummern, Symbole, etc.



F.N

Code	Artikelnummer	D	F	d	d1	h3	s	r	
29002	F.32 N	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30102	F.40 N	42	50	3	18	7	1	14	7
30202	F.45 N	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30302	F.50 N	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30452	F.63 N	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.K

Code	Artikelnummer	D	F	d	d1	h3	s	r	
29004	F.32 K	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30104	F.40 K	42	50	3	18	7	1	14	7
30204	F.45 K	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30304	F.50 K	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30454	F.63 K	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.GS

Code	Artikelnummer	D	F	d	d1	h3	s	r	
29003	F.32 GS-10/40	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30103	F.40 GS-10/40	42	50	3	18	7	1	14	7
30203	F.45 GS-10/100	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30303	F.50 GS-10/100	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30453	F.63 GS-10/100	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

Einstellelemente