

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

FORMEN

- Form **OZ**: Ohne Zentrieransatz (glatt)
- Form **MZ**: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz
- Form **AV**: mit Außenverzahnung
- Form **IV**: mit Innenverzahnung

Ausführung

- Aluminium
- Kunststoffbeschichtet
- Schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

- Gleiteinsätzen
- Kunststoff (PTFE)

- Zylinderschraube DIN 912
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301

- Sechskantmutter DIN 985
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Selbstsichernd durch Polyamidring




FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Laschen-Verfahrsschlitten GN 278.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Mit der Schraubenposition **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung **d1** eingestellt werden, bzw. können die Verfahrsschlitten nach der Einstellung geklemmt werden. Wenn werkzeuglos schnell geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch den verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite -).

ZUBEHÖR

Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite -).




GN 278.1-B-OZ



Code	Artikelnummer	d1 Bohrung ohne Gleiteinsätze	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Klemmhebelsets	⚖
GN.60144	GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145
GN.60149	GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706
GN.60154	GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585

GN 278.1-G-OZ

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleiteinsätzen	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Klemmhebelsets	⚖
GN.60159	GN 278.1-G30-OZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145
GN.60164	GN 278.1-G40-OZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706
GN.60169	GN 278.1-G50-OZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585




GN 278.1-MZ



GN 278.1-AV

GN 278.1-IV



GN 278.1-B-MZ

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung ohne Gleiteinsätze	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Z Klemmhebelsets	⚖️
GN.60143	GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60148	GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60153	GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-G-MZ

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleiteinsätzen	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Z Klemmhebelsets	⚖️
GN.60158	GN 278.1-G30-MZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60163	GN 278.1-G40-MZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60168	GN 278.1-G50-MZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-B-AV

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung ohne Gleiteinsätze	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Z Klemmhebelsets	⚖️
GN.60141	GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60146	GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60151	GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-G-AV

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleiteinsätzen	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Z Klemmhebelsets	⚖️
GN.60156	GN 278.1-G30-AV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60161	GN 278.1-G40-AV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60166	GN 278.1-G50-AV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-B-IV

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung ohne Gleiteinsätze	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Z Klemmhebelsets	⚖️
GN.60142	GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60147	GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60152	GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563

GN 278.1-G-IV

Code	Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleiteinsätzen	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Z Klemmhebelsets	⚖️
GN.60157	GN 278.1-G30-IV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60162	GN 278.1-G40-IV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60167	GN 278.1-G50-IV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563

