

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GN 119-DK:** Verschlussgehäuse und Bedienungsbolzen Zink-Druckguß, verchromt. Türriegel, Schraube, Unterlegscheibe, Federscheibe und Mutter M22x1,5 Stahl verzinkt. Distanzscheibe Aluminium. Dreieckige Nut für Schlüssel.
- **GN 119-DK-NI:** Verschlussgehäuse und Bedienungsbolzen Edelstahl AISI 303. Türriegel AISI 304L. Schraube, Unterlegscheibe, Federscheibe und Mutter M22x1,5 Edelstahl. Distanzscheibe Edelstahl AISI 303.
- **GN 119-VDE:** wie oben, aber mit Betätigung mit Doppelbart. Dreieckige Nut für Schlüssel.
- **GN 119-VDE-NI:** wie oben, aber mit Betätigung mit Doppelbart.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan).

STECKSCHLÜSSEL (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- Zink-Druckguß, kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz, matt.
- mit Dreikant (code GN.38701 GN 119.2-86-DK7).
- Mit Doppelbart (code GN.38711 GN 119.2-86-VDE5-SW).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN




Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn). Der innere O-Ring verhindert das Eindringen von Wasser

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

- Verriegelungen mit Vierkant (GN 119-VK-NI).
- Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1403).

MONTAGEHINWEISE

1. Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß nebenstehender Skizze versehen, angebracht im Abstand von 23 mm von der Zarge.
2. Verschlussgehäuse stirnseitig durch die Bohrung der Tür stecken und die Mutter aufschrauben.
3. Distanzhülse und Türriegel einführen und mit Gewindestift montieren.



GN 119-DK

Code	Artikelnummer	A1...A9	l	△
GN.38501	GN 119-DK-A1	17 + 25	28	104
GN.38502	GN 119-DK-A2	22 + 30	33	106
GN.38503	GN 119-DK-A3	27 + 35	38	112
GN.38504	GN 119-DK-A4	32 + 40	43	113
GN.38505	GN 119-DK-A5	37 + 45	48	118
GN.38506	GN 119-DK-A6	42 + 50	53	123
GN.38507	GN 119-DK-A7	47 + 55	58	126
GN.38508	GN 119-DK-A8	52 + 60	63	130
GN.38509	GN 119-DK-A9	57 + 65	68	135

GN 119-DK-NI

Code	Artikelnummer
GN.38521	GN 119-DK-A1-NI
GN.38522	GN 119-DK-A2-NI
GN.38523	GN 119-DK-A3-NI
GN.38524	GN 119-DK-A4-NI
GN.38525	GN 119-DK-A5-NI
GN.38526	GN 119-DK-A6-NI
GN.38527	GN 119-DK-A7-NI
GN.38528	GN 119-DK-A8-NI
GN.38529	GN 119-DK-A9-NI

GN 119-VDE

Code	Artikelnummer	A1...A9	l	△
GN.38651	GN 119-VDE-A1	17 + 25	28	104
GN.38652	GN 119-VDE-A2	22 + 30	33	106
GN.38653	GN 119-VDE-A3	27 + 35	38	112
GN.38654	GN 119-VDE-A4	32 + 40	43	113
GN.38655	GN 119-VDE-A5	37 + 45	48	118
GN.38656	GN 119-VDE-A6	42 + 50	53	123
GN.38657	GN 119-VDE-A7	47 + 55	58	126
GN.38658	GN 119-VDE-A8	52 + 60	63	130
GN.38659	GN 119-VDE-A9	57 + 65	68	135

GN 119-VDE-NI

Code	Artikelnummer
GN.38671	GN 119-VDE-A1-NI
GN.38672	GN 119-VDE-A2-NI
GN.38673	GN 119-VDE-A3-NI
GN.38674	GN 119-VDE-A4-NI
GN.38675	GN 119-VDE-A5-NI
GN.38676	GN 119-VDE-A6-NI
GN.38677	GN 119-VDE-A7-NI
GN.38678	GN 119-VDE-A8-NI
GN.38679	GN 119-VDE-A9-NI

