

MATERIAL

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
Schraube und Mutter Edelstahl AISI 304.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GN 274.1-OZ**: Aluminium naturfarben.
- **GN 274.1-MZ**: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz.
- **GN 274.1-AV**: Aluminium naturfarben, mit Außenverzahnung.
- **GN 274.1-IV**: Aluminium naturfarben, mit Innenverzahnung.

Bohrung d1:


- **B**: ohne Gleiteinsatz.
- **G**: mit Gleiteinsatz aus Kunststoff, Polyamid (PA) oder Polytetrafluorethylen (PTFE).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Verfahrschlitten GN 274.1 werden in Verbindung mit Lineareinheiten eingesetzt.

Durch Klemmung der Führungsbohrung d1 ist es möglich den Verfahrschlitten einzustellen und den Mitnehmer nach Festlegung der finalen Position zu blockieren.


Die Spanschraube d3 kann durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (siehe Seite 1782).




GN 274.1-OZ





GN 274.1-MZ



GN 274.1-AV



GN 274.1-IV




GN 274.1-OZ

Code	Artikelnummer	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Montage-Set	△
GN.58636	GN 274.1-B30-OZ-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58676	GN 274.1-B40-OZ-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58716	GN 274.1-B50-OZ-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58756	GN 274.1-G30-OZ-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58796	GN 274.1-G40-OZ-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58836	GN 274.1-G50-OZ-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

Bohrung ohne Gleiteinsatz .

Bohrung mit Gleiteinsatz.



GN 274.1-MZ

Code	Artikelnummer	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Montage-Set	14
GN.58626	GN 274.1-B30-MZ-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58666	GN 274.1-B40-MZ-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58706	GN 274.1-B50-MZ-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58746	GN 274.1-G30-MZ-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58786	GN 274.1-G40-MZ-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58826	GN 274.1-G50-MZ-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

GN 274.1-AV

Code	Artikelnummer	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Montage-Set	14
GN.58606	GN 274.1-B30-AV-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58646	GN 274.1-B40-AV-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58686	GN 274.1-B50-AV-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58726	GN 274.1-G30-AV-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58766	GN 274.1-G40-AV-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58806	GN 274.1-G50-AV-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

GN 274.1-IV

Code	Artikelnummer	d1#	d1##	d2	d3	d4	d5	b	k	l	m	s	d3 Montage-Set	14
GN.58616	GN 274.1-B30-IV-2-SW	30	-	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	145
GN.58656	GN 274.1-B40-IV-2-SW	40	-	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	700
GN.58696	GN 274.1-B50-IV-2-SW	50	-	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	630
GN.58736	GN 274.1-G30-IV-2-SW	-	30	8.5	M8	M8	M4	40	40	95	43	13	GN 911-M8-32	130
GN.58776	GN 274.1-G40-IV-2-SW	-	40	10.5	M10	M10	M5	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	670
GN.58816	GN 274.1-G50-IV-2-SW	-	50	10.5	M10	M10	M6	65	65	148	70	17	GN 911-M10-55	580

Bohrung ohne Gleiteinsatz .
Bohrung mit .Gleiteinsatz