

GRUNDKÖRPER MIT GEWINDE

Edelstahl AISI 303.

BOLZEN

Edelstahl AISI 303 vernickelt.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

KONTERMUTTER

nichtrostender Edelstahl

SCHWENKHEBEL



Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GN 817.4-B-NI**: ohne Rastsperre, ohne Kontermutter.
- **GN 817.4-BK-NI**: ohne Rastsperre, mit Kontermutter.
- **GN 817.4-C-NI**: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), ohne Kontermutter.
- **GN 817.4-CK-NI**: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), mit Kontermutter.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Zwei unterschiedliche Rastlängen (l1) für jeden Durchmesser (d1), Mechanismus der Rastsperre innerhalb des Knopfes (GN 817.4-C-NI). Die besondere T-Form des Griffes bietet eine höhere Zugkraft. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung (GN 817.4-C-NI)



INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Artikelnummer	d1		d2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	Federvorspannung [N]	Max. Federbelastung [N]	
		Bolzen -0.02-0.04 Bohrung H7												
GN.34651	GN 817.4-6-6-B-NI	6	M12x1.5	20	6	48	22	6	54	14		6.5	19	30
GN.34653	GN 817.4-6-9-B-NI	6	M12x1.5	20	9	48	22	6	54	14		6	25	50
GN.34655	GN 817.4-8-8-B-NI	8	M16x1.5	25	8	59	26	8	59	17		8.5	26	70
GN.34657	GN 817.4-8-12-B-NI	8	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		8.5	28	80
GN.34659	GN 817.4-10-12-B-NI	10	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		9.5	38	160
GN.34661	GN 817.4-12-15-B-NI	12	M20x1.5	25	15	68	33	10	59	22		11.5	40	180
GN.34674	GN 817.4-6-6-BK-NI	6	M12x1.5	20	6	48	22	6	54	14		6.5	19	40
GN.34676	GN 817.4-6-9-BK-NI	6	M12x1.5	20	9	48	22	6	54	14		6	25	40
GN.34678	GN 817.4-8-8-BK-NI	8	M16x1.5	25	8	59	26	8	59	17		8.5	26	80
GN.34680	GN 817.4-8-12-BK-NI	8	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		8.5	28	90
GN.34682	GN 817.4-10-12-BK-NI	10	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		9.5	38	110
GN.34684	GN 817.4-12-15-BK-NI	12	M20x1.5	25	15	68	33	10	59	22		11.5	40	130
GN.34652	GN 817.4-6-6-C-NI	6	M12x1.5	20	6	48	22	6	54	14		6.5	19	35
GN.34654	GN 817.4-6-9-C-NI	6	M12x1.5	20	9	48	22	6	54	14		6	25	35
GN.34656	GN 817.4-8-8-C-NI	8	M16x1.5	25	8	59	26	8	59	17		8.5	26	60
GN.34658	GN 817.4-8-12-C-NI	8	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		8.5	28	60
GN.34660	GN 817.4-10-12-C-NI	10	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		9.5	38	80
GN.34662	GN 817.4-12-15-C-NI	12	M20x1.5	25	15	68	33	10	59	22		11.5	40	100
GN.34675	GN 817.4-6-6-CK-NI	6	M12x1.5	20	6	48	22	6	54	14		6.5	19	40
GN.34677	GN 817.4-6-9-CK-NI	6	M12x1.5	20	9	48	22	6	54	14		6	25	40
GN.34679	GN 817.4-8-8-CK-NI	8	M16x1.5	25	8	59	26	8	59	17		8.5	26	40
GN.34681	GN 817.4-8-12-CK-NI	8	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		8.5	28	80
GN.34683	GN 817.4-10-12-CK-NI	10	M16x1.5	25	12	59	26	8	59	17		9.5	38	150
GN.34685	GN 817.4-12-15-CK-NI	12	M20x1.5	25	15	68	33	10	59	22		11.5	40	150



Rastelemente