Eckverbindungen

Zink-Druckguss, für Aluminiumprofile (I-Baukasten), mit oder ohne Zubehör

AUSFÜHRUNGEN

- Ausführung **A**: ohne zubehör
- Ausführung **C**: mit Befestigungsset und Abdeckkappe

Winkel
Zink-Druckguss-Legierung
Lackiert, Aluminium weiß **ZW**

Schrauben und Muttern für T-Nuten (nur für Form C)
Stahl verzinkt, blau passiviert **SZ**

Abdeckkappe (nur für Form C)
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)
Schwarz **S**

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Befestigungswinkel GN 30I dienen zur Befestigung von Aluminiumprofilen an Gegenständen wie Tischen und Platten sowie im rechten Winkel zueinander. Es ist keine Bearbeitung des Profils erforderlich.
Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Montage der Befestigungswinkel an einer Platte oder quer zu einem Aluminiumprofil müssen die Führungsstege abgebrochen werden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- GN 50I: Muttern für T-Nuten

Montage der Abdeckkappe
(nur für GN 30I-C-ZWSZS)



Anwendungsbeispiele





9/2024 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



GN 30I-A-ZW

Artikelnummer	Beschreibung	h1	l*	l#	d Für Schrauben	k	n	s*	s#	⚖
GN.67801	GN 30I-30306-A-ZW	30	30	M6	2.5	-	6	30	30	47
GN.67806	GN 30I-30606-A-ZW	60	60	M6	3.5	-	6	30	30	130
GN.67811	GN 30I-40408-A-ZW	40	40	M8	5	-	8	40	40	85
GN.67816	GN 30I-40808-A-ZW	80	80	M8	5	-	8	40	40	271
GN.67821	GN 30I-80808-A-ZW	80	76	M8	8	40	8	80	74	407



GN 30I-C-ZWSZS

Artikelnummer	Beschreibung	h1	l*	l#	d	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67851	GN 30I-30306-C-ZWSZS	30	30	M6	2.5	2	-	6	30	30	52
GN.67856	GN 30I-30606-C-ZWSZS	60	60	M6	3.5	2	-	6	30	30	166
GN.67861	GN 30I-40408-C-ZWSZS	40	40	M8	5	2	-	8	40	40	158
GN.67866	GN 30I-40808-C-ZWSZS	80	80	M8	5	2	-	8	40	40	355
GN.67871	GN 30I-80808-C-ZWSZS	80	76	M8	8	7	40	8	80	74	575

* Nennmaß
# Istmaß

Ganter Norm®
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
elesa®